

# PHILIPS

Tubo lineal  
(regulable)

LED

14 W (100 W)

R7s

White

Regulable



8718696578735



## Luz LED lineal regulable con haz de 300 grados

Este innovador LED lineal es el sustituto perfecto para las bombillas halógenas R7S, a las que supera ampliamente en términos de eficiencia energética.

### Luz de alta calidad

- Más información sobre iluminación
- Luz blanca brillante

### Elige una solución sostenible

- Sin UV ni infrarrojos
- Bombillas de larga duración: hasta 15 años
- Mejor para tu bolsillo y el planeta

### Luz más allá del concepto de iluminación

- Regulable

# Destacados

## Más información sobre iluminación



Temperatura del color: la luz puede tener diferentes temperaturas de color, que se indican en una unidad llamada Kelvin (K). Las bombillas con un valor Kelvin bajo producen una luz cálida, más acogedora, mientras que las que tienen un valor Kelvin más alto producen una luz fría, más energizante. IRC: el índice de reproducción cromática (IRC) se utiliza para describir el efecto de la fuente de luz en el aspecto de los colores. La luz solar tiene un IRC de 100 y el de las bombillas LED de Philips siempre es superior a 80 para garantizar la reproducción de colores reales y naturales.

## Luz blanca brillante



Esta bombilla tiene una temperatura de color de 3000 K, lo que proporciona una luz cálida brillante, ideal para crear un ambiente acogedor durante las visitas de amigos o para relajarse con un libro.

## Sin UV ni IR



La luz no tiene ningún componente con infrarrojos, por lo que no emite calor. Además, tampoco hay ningún componente con rayos ultravioleta. Estas dos características impedirán que el tejido y otros elementos se descoloren.

## Vida útil media calculada en 15.000 horas



Con una vida útil de la bombilla de hasta 15.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las bombillas y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 15 años.

## Hasta un 80% ahorro de energía



La tecnología LED ahorra hasta un 80 % de energía en comparación con una bombilla estándar. Es totalmente rentable, ahorra dinero año tras año y ayuda a proteger el medio ambiente.

## Regulable

Esta bombilla puede utilizarse con la mayoría de los reguladores para crear el ambiente deseado gracias a la atenuación suave hasta el 10 % del nivel de luz. Comprueba la tabla de regulación para asegurarte de que puedes utilizar tu regulador con esta bombilla.

# Especificaciones

## Características

- Regulable: Sí
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Reflector no direccional
- Portabombilla: R7s
- Tecnología: LED

## Dimensiones de la bombilla

- Altura: 11,8 cm
- Peso: 0,092 kg
- Anchura: 2,9 cm

## Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000

## Características de la luz

- Consistencia del color: 6SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 3000 K
- Categoría de color de luz: White
- Flujo lumínico nominal: 1600 lm
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60% de luz: 100 % de luz al instante

## Otras características

- Corriente de la bombilla: 74 mA
- Eficiencia: 114 lm/W

## Información del embalaje

- EAN: 8718696578735
- EOC: 871869657873501
- Título del producto: LED 100W R7S 118mm WH D SRT4

## Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.8
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 14 W
- Potencia equivalente: 100 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A+

## Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 11,8 cm

## Valores nominales

- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 1600 lm
- Potencia nominal: 14 W

## Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

## Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8718696578735
- Peso neto: 0,095 kg
- Peso bruto: 0,109 kg
- Altura: 16,600 cm
- Longitud: 3,500 cm
- Anchura: 10,000 cm
- Número de material (12NC): 929001243758



Fecha de emisión:  
2023-11-08  
Versión: 0.644

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)