

PHILIPS

Linjärt lysrör
(dimbart)

LED

14 W (100 W)

R7s

White

Dimbar



8718696578735



Dimbar Linear LED- ljuskälla med en 300°- stråle

Den här innovativa Linear LED-ljuskällan är den perfekta ersättningen för halogenlampor med R7S, och den är mycket mer energieffektiv.

Ljus av hög kvalitet

- Läs mer om belysning
- Klart vitt ljus

Välj en hållbar lösning

- Ingen UV eller IR
- Ljuskällor med lång livslängd – varar upp till 15 år
- Bättre för både plånboken och planeten

Ljus är mer än belysning

- Reglerbar

Funktioner

Läs mer om belysning



Färgtemperatur: Ljus kan ha olika färgtemperatur som mäts i enheten kelvin (K). Lampor med låga kelvinvärden ger ett varmt, rogivande sken – medan lampor med högre kelvinvärden ger ett kallt, mer uppiggande ljus. CRI: Färgåtergivningindex (CRI) används för att beskriva effekten av en ljuskälla på färgers utseende. Solljus har ett CRI på 100. Philips LED-lampor har alltid ett CRI på över 80 för att skapa äkta och naturliga färger.

Klart vitt ljus



Den här ljuskällan har en färgtemperatur på 3 000K som ger ett klart, varmt ljus – perfekt när du vill skapa en hemtrevlig stämning åt dina gäster eller kopplar av med en bra bok.

Ingen UV eller IR




Eftersom ljuset inte har någon infraröd komponent utstrålas ingen värme, och den saknar också en ultraviolett komponent. Fördelen är att varken textilier eller andra föremål bleknar på grund av ljuset.

Specificerad genomsnittlig livslängd på 15 000 timmar



Med en livslängd på upp till 15 000 timmar slipper du krånglet med att byta lampor ofta och får en perfekt belysningslösning i mer än 15 år.

Sparar upp till 80 % energi



Med LED-tekniken sparar du upp till 80 % energi jämfört med en standardglödlampa. På så vis betalar ljuskällan sig själv och sparar pengar åt dig år efter år. Den bidrar också till att skydda miljön.

Reglerbar

Ljuskällan fungerar med de flesta dimrar och möjliggör att du själv väljer atmosfär med mjuk dimring till 10 % av den starkaste ljusnivån. Se kompatibilitetslistan avseende dimbarhet och kontrollera att lampan passar med din specifika dimmer.

Specifikationer

Egenskaper

- Dimbar: Ja
- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad reflektor
- Sockel: R7s
- Teknologi: LED

Storlek

- Höjd: 11,8 cm
- Vikt: 0,092 kg
- Bredd: 2,9 cm

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 en
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Nominell livslängd: 15 000 h
- Antal tändcykler: 50 000

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 3000 K
- Ljusfärgskategori: White
- Nominellt ljusflöde: 1600 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: Tänds direkt

Övriga egenskaper

- Ström: 74 mA
- Effektivitet: 114 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8718696578735
- EOC: 871869657873501
- Produkttitel: LED 100W R7S 118mm WH D SRT4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.8
- Spänning: 220-240 V
- Wattal: 14 W
- Wattmotsvarighet: 100 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A+

Produktens mått och vikt

- Längd: 11,8 cm

Märkvärden

- Specifierad livslängd: 15 000 h
- Specifierat ljusflöde: 1600 lm
- Specifierad effekt: 14 W

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.641

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com