

PHILIPS

Tubo linear
(intensidade regulável)

LED

14 W (100 W)

R7s

Branca fria

Intensidade regulável



8718696578759



Luz LED linear de intensidade regulável com um feixe de 300 graus

Este LED linear inovador é o substituto perfeito para lâmpadas de halogéneo R7S, superando-as significativamente em termos de eficiência energética.

Luz de alta qualidade

- Saiba mais sobre iluminação
- Luz branca fria

Selecionar para uma solução sustentável

- Sem UV ou infravermelhos
- Lâmpadas de longa duração - Duram até 15 anos
- Melhor para a sua carteira e o planeta

Levar a iluminação mais além

- Intensidade regulável

Destques

Saiba mais sobre iluminação



Temperatura de cor: a luz pode ter diferentes temperaturas de cor, indicadas em unidades denominadas Kelvin (K). As lâmpadas com um baixo valor Kelvin produzem uma luz quente e mais tranquila, enquanto aquelas que apresentam um valor Kelvin mais alto produzem uma luz fria e mais estimulante. CRI: o índice de composição de cores (CRI) é usado para descrever o efeito de uma fonte de luz no aspeto cromático. A luz solar natural tem um CRI de 100. O CRI das lâmpadas LED Philips é sempre superior a 80, o que garante que as cores têm uma aparência verdadeira e natural.

Luz branca fria



Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 4000 K, proporcionando-lhe uma luz fria, fresca e viva.

Sem UV ou IV




A luz não tem nenhum componente de infravermelhos, por isso não emite calor. Além disso, também não inclui nenhum componente de ultravioletas. Estas duas características fazem com que esta luz não cause a perda de cor de tecidos e de outros objetos.

15.000 horas de vida útil nominal média



Com uma vida útil de até 15.000 horas, pode reduzir o incómodo de substituir frequentemente as suas lâmpadas e desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 15 anos.

Economiza até 80% de energia



A tecnologia LED poupa até 80% de energia em comparação com uma lâmpada standard. Por isso, é rentabilizada e poupa-lhe dinheiro ano após ano. Também ajuda a proteger o ambiente.

Intensidade regulável

Esta lâmpada pode ser utilizada com a maioria dos reguladores para criar o ambiente que pretende com uma regulação suave de até 10% dos níveis de luz totais. Consulte a tabela de compatibilidade de regulação para se certificar de que o seu regulador específico pode ser utilizado com esta lâmpada.

Especificações

Características

- Formato: Refletora
- Intensidade regulável: Sim
- Forma da lâmpada: Refletor não direcional
- Casquilho: R7s

Dimensões da lâmpada

- Altura: 11,8 cm
- Largura: 2,9 cm

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 a
- Fator de manutenção de lúmenes: 0.7
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Número de ciclos de acendimento: 50.000

Características da luz

- Aplicação: Brilho extra
- Índice de restituição cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Categoria da cor da luz: Branca fria
- Fluxo luminoso nominal: 1800 lm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Período de acendimento até 60% de luz: Luz total instantânea

Outras características

- Corrente da lâmpada: 74 mA

Informações da embalagem

- Família de produtos: EyeComfort

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.8
- Voltagem: 220-240 V
- Potência: 14 W
- Potência equivalente: 100 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): A++

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 11,8 cm

Valores medidos

- Vida útil nominal: 15.000 h
- Potência medida: 14 W

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8718696578759
- Peso líquido: 0,095 kg
- Peso bruto: 0,109 kg
- Altura: 16,600 cm
- Comprimento: 3,550 cm
- Largura: 10,000 cm
- Número de material (12NC): 929001243858



Data de publicação:
2023-11-10
Versão: 0.631

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com