

PHILIPS

聚光燈

LED

5W (50W)

GU5.3 燈座

暖白光

非可調光式



8718696579558



耐用的 LED 重點照明燈具，投射集中光束

飛利浦 LED 投射燈帶來集中明亮光束，使用壽命持久，大幅節省能源消耗。

值得信任的明燈

- 您可放心的信賴飛利浦包裝說明。

更換輕鬆

- 按下開關便可立即為您提供最大照明輸出。

營造溫馨氛圍

- 仿真白熾燈暖白光 (2700 K)

選擇永續型解決方案

- 在任何空間皆安全且方便回收

規格

無紫外線或紅外線

光線不含紅外線、無紫外線，這表示在此光線下的布料與物品不會褪色。

即亮

具即亮功能的省能 LED 燈開燈即亮，這是飛利浦給您的保證。

暖白光 (2700K)

光線有不同的色溫，以 Kelvin (K) 為單位來表示。Kelvin 值較低的燈泡會產生較溫馨的柔和光線，而 Kelvin 值較高的燈泡則提供較令人振奮的冷調光線。

不含有害物質

飛利浦 LED 燈絕對不含有害物質，因此在任何空間皆安全且方便回收。

焦點

特性

- 形狀: 聚光燈
- 可調式: 無
- 燈泡外型: 指向性聚光燈
- 插座: GU5.3

燈泡尺寸

- 高度: 46 mm
- 寬度: 50 mm

耐用

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 0.7
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 開關次數: 50,000

照明特性

- 應用: 重點照明
- 光束角度: 24°
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 2700 K
- 光色類別: 暖白光
- 額定光通量: 400 lm
- 開始時間: <0.5 s
- 啟動時間可提供 60% 亮度: 立即完全點亮

其他特性

- 燈電流: 580 mA
- 效率: 80 lm/W

耗電量

- 功率因數: >0.5
- 電壓: 12 V
- 瓦數: 5 W
- 可替換白熾燈泡瓦數: 50 W
- 節能標準 (EEL): A+

產品尺寸與重量

- 長度: 4.7 cm

額定值

- 額定光束角度: 24°
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 額定光通量: 400 lm
- 額定峰值強度: 1700 cd
- 額定功率: 5 W

技術規格

- 頻率: 50-60 Hz



發行日期: 2023-11-10
版本: 0.471

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所含資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com