

# PHILIPS

## Bombilla

LED

8 W - 60 W

E27

Cálido/Extracálido/Muy cálido

No regulable



8718696588840



## Una lámpara. El interruptor de siempre. Tres ajustes de luz.

Cambia el ambiente de tu habitación para que se adapte a lo que estés haciendo. Con la lámpara LED SceneSwitch de Philips, puedes cambiar fácilmente el ajuste de luz brillante a luz natural y a un brillo cálido acogedor. Todo lo que necesitas es tu interruptor actual.

### Elige una solución sostenible

- Bombillas de larga duración: hasta 15 años

### Luz más allá del concepto de iluminación

- Restablece la bombilla con el ajuste predeterminado de fábrica
- Sin necesidad de regulador ni instalación adicional
- La bombilla puede memorizar el último ajuste

# Destacados

## Vida útil media calculada en 15.000 horas



Con una vida útil de la bombilla de hasta 15.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las bombillas y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 15 años.

## Restablecimiento (SceneSwitch)



Si se utilizan varias bombillas y ya no están sincronizadas, solo tienes que alternar el interruptor (encenderlo y apagarlo de nuevo antes de 1 segundo) para restablecer las bombillas al ajuste predeterminado de fábrica.

## Fácil instalación



No requiere ninguna instalación ni interruptor regulador. Esta bombilla no es adecuada para el uso con reguladores. Si la utilizas con un regulador, ajusta el regulador en el 100 % de luminosidad.

## Memoria automática (SceneSwitch)



La bombilla SceneSwitch tiene un chip de memoria integrado que memoriza el último ajuste de luz si se apaga el interruptor durante más de 6 segundos. Si no cambias con frecuencia de actividad, la luz estará en tu modo favorito cuando la vuelvas a encender.

# Especificaciones

## Características

- Regulable: No
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Bombilla no direccional
- Portabombilla: E27
- Tecnología: LED
- Tipo de cristal: Mate

## Dimensiones de la bombilla

- Altura: 11,1 cm
- Peso: 0,059 kg
- Anchura: 6,1 cm

**Duración**

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 100.000

**Características de la luz**

- Consistencia del color: 6SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700/2500/2200 K
- Categoría de color de luz: Cálido/ Extracálido/Muy cálido
- Flujo lumínico nominal: 806-320-80 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60% de luz: 100 % de luz al instante

**Otras características**

- Corriente de la bombilla: 100 mA
- Eficiencia: 100 lm/W

**Información del embalaje**

- EAN: 8718696588840
- EOC: 871869658884001
- Título del producto: LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6

**Consumo de energía**

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 8, 5, 2 W
- Potencia equivalente: 60 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL): A+

**Dimensiones y peso del producto**

- Longitud: 11,1 cm

**Valores nominales**

- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Flujo luminoso nominal: 806-320-80 lm
- Potencia nominal: 8-5-2 W

**Especificaciones técnicas**

- Frecuencia: 50-60 Hz



Fecha de emisión:  
2023-11-08  
Versión: 0.697

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)