

PHILIPS

Lâmpada

LED

8 W-60 W

E27

Quente/Extraquente/Muito quente

Intensidade não regulável



8718696588840



Uma lâmpada, o seu interruptor, três definições de luz.

Mude o ambiente da divisão para se adaptar àquilo que está a fazer. Com a lâmpada LED SceneSwitch da Philips, pode mudar facilmente a regulação de uma luz brilhante para uma luz natural e para um brilho quente e acolhedor. Só precisa do seu interruptor já existente.

Selecionar para uma solução sustentável

- Lâmpadas de longa duração - Duram até 15 anos

Levar a iluminação mais além

- Repor as predefinições de fábrica da lâmpada
- Não necessita de reguladores da intensidade da luz ou instalações adicionais
- A lâmpada consegue memorizar a sua última regulação

Destaques

15.000 horas de vida útil nominal média



Com uma vida útil de até 15.000 horas, pode reduzir o incômodo de substituir frequentemente as suas lâmpadas e desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 15 anos.

Plug and play



Não exige qualquer instalação adicional nem um interruptor de regulação. Esta lâmpada não é adequada para utilização com reguladores. Caso utilize com um regulador, defina-o para 100% de brilho.

Memória automática (SceneSwitch)



Esta lâmpada Scene Switch possui um chip de memória integrado que irá memorizar a última definição de luz se o interruptor estiver desligado durante mais de 6 segundos. Se não alternar entre as atividades com muita frequência, a luz estará no seu modo favorito quando a acender novamente.

Repor (SceneSwitch)



Se forem utilizadas várias lâmpadas e estas não estiverem sincronizadas, basta ligar e desligar o interruptor (com um intervalo de 1 segundo) para restaurar as predefinições de fábrica das lâmpadas.

Especificações

Características

- Intensidade regulável: Não
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Tecnologia: LED
- Tipo de vidro: Fosca

Dimensões da lâmpada

- Altura: 11,1 cm
- Peso: 0,059 kg
- Largura: 6,1 cm

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 a
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Número de ciclos de acendimento: 100.000

Características da luz

- Consistência da cor: 6SDCM
- Índice de restituição cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700/2500/2200 K
- Categoria da cor da luz: Quente/Extraquente/Muito quente
- Fluxo luminoso nominal: 806-320-80 lm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Período de acendimento até 60% de luz: Luz total instantânea

Outras características

- Corrente da lâmpada: 100 mA
- Eficiência: 100 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8718696588840
- EOC: 871869658884001
- Título do produto: LED SSW 60W A60 E27 WW FR ND RF 1BC/6

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Voltagem: 220-240 V
- Potência: 8, 5, 2 W
- Potência equivalente: 60 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): A+

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 11,1 cm

Valores medidos

- Vida útil nominal: 15.000 h
- Fluxo luminoso medido: 806-320-80 lm
- Potência medida: 8-5-2 W

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz



Data de publicação:
2023-11-10
Versão: 0.694

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com