

# PHILIPS

直管型燈管

LED

10W-18W

G13

晝光色

非可調光式

8718696683156



## 持久耐用的 LED 事務燈帶來卓越的照明品質

飛利浦 LED 直管型燈管的使用壽命格外持久，並能大幅省電。此款燈管採用明亮色溫，是取代線型螢光燈 (TL) 管的完美持久選擇。

### 高品質照明

- 瞭解光線
- 冷調日光

### 選擇輕鬆更換您的舊燈泡

- 開燈即亮

### 選擇永續型解決方案

- 無紫外線或紅外線
- 燈管使用壽命長達 15 年
- 省錢又環保

# 產品特點

## 瞭解光線



色溫：光線有不同的色溫，以 Kelvin (K) 為單位來表示。Kelvin 值較低的燈泡會產生較溫馨的寧靜光線，而 Kelvin 值較高的燈泡則提供較令人振奮的冷調光線。CRI：演色性指數 (CRI) 用於表示光源對顏色外觀造成的效果。自然光的 CRI 為 100。飛利浦 LED 燈泡的 CRI 一律都在 80 以上，確保顯示真實自然的色彩。

## 冷調日光



此款燈泡的色溫為 6500K，為此種燈泡類別中最高的色溫，因此帶來最接近自然日光的照明效果，可協助您專注並感受到每個細節。

## 立即亮起



無需等待：飛利浦 LED 燈泡一開即亮。只要打開開關，立即全力放送光明，照亮您的房間，沒有亮燈緩慢或久候問題。

## 無紫外線或紅外線




光線沒有紅外線成分，所以不會發熱。此外，這種光線也沒有紫外線成分。這兩種特性意味著這種光線不會讓布料和其他物品褪色。

## 15,000 小時額定平均使用壽命



此款燈管的使用壽命長達 15,000 小時，能減少時常汰換的麻煩，讓您享受超過 15 年的完美照明解決方案。

## 最高可節省 80% 的能源



LED 技術比標準燈泡節省高達 80% 的能源。物超所值，年年為您節省支出。還有助於保護環境。

# 規格

## 特性

- 形狀: 燈管
- 可調式: 無
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 燈管、雙端
- 插座: G13
- 技術: LED

## 燈泡尺寸

- 高度: 60.3 cm
- 重量: 0.11 kg
- 寬度: 2.8 cm

## 耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 開關次數: 50,000

**照明特性**

- 色彩一致性: 7SDCM
- 演色性指數 (CRI): 70
- 色溫: 6500 K
- 光色類別: 晝光色
- 額定光通量: 1050 lm
- 開始時間: <0.5 s
- 啟動時間可提供 60% 亮度: 立即完全點亮

**其他**

- EyeComfort: 是

**其他特性**

- 燈電流: 85 mA
- 效率: 105 lm/W

**包裝資訊**

- 產品系列: EyeComfort
- EAN: 8718696683156
- EOC: 871869668315600
- 產品名稱: LEDtube HO 600mm 10W 765 T8 AP C G

**耗電量**

- 功率因數: >0.5
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 10 W
- 等效瓦數: 18 W

**產品尺寸與重量**

- 長度: 60.3 cm

**額定值**

- 額定光束角度: 180 °
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 額定光通量: 1050 lm
- 額定功率: 10 W

**技術規格**

- 頻率: 50-60 Hz

**包裝尺寸與重量**

- EAN/UPC - 產品: 8718696683156
- 淨重: 0.190 kg
- 淨重: 0.231 kg
- 高度: 66.000 cm
- 長度: 3.000 cm
- 寬度: 3.000 cm
- 材料編號 (12NC): 929001277507



出版日期: 2022-01-20  
版本: 0.454

© 2022 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)