

PHILIPS

Taškinis

LED

4,5 W-/W

GU10

Šaltai balta

8718696686843



Skirtumas slypi viduje

Ši patrauklios formos ir įprastų matmenų LED taškinė lemputė yra puikus ir ilgalaikis tradicinių halogeninių taškinių lempučių pakaitalas.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Ilgalaikės lemputės – naudojamos iki 15 metų
- Sutaupo iki 80 % energijos

Sukurkite namams tinkamą apšvietimą

- 120° pluoštas – taškinis

Ypatybės

Švelnios LED lemputės, kurios nevargina akių



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Vidutinė eksploatacijos trukmė – 15 000 val.



Kadangi naudojimo trukmė yra iki 15 000 val., mažiau vargsite dažnai keisdami apšvietimo lemputes ir mėgausitės idealiu apšvietimo sprendimu daugiau nei 15 metų.

Sutaupo iki 80 % energijos



Sutaupykite energijos, naudodami šviesos diodus, neaukodami apšvietimo kokybės. Iš karto sutaupykite 80 % energijos, pakeisdami esamas kaitrines arba halogenines lemputes.

120° pluoštas – taškinis [LED lemputės]

Specifikacijos

Savybės

- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Nekryptinė reflektorinė lemputė
- Kištukinis lizdas: GU10
- Technologija: LED

Lemputės matmenys

- Aukštis: 5,5 cm
- Svoris: 0,06 kg
- Plotis: 5 cm

Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 15 a
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.
- Įjungimo ciklų skaičius: 50 000

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 120 laipsnis (-iai)
- Spalvų darna: 6SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Šviesos spalvos kategorija: Šaltai balta
- Nominalus šviesos srautas: 440 lm
- Pradėjimo šviesti laikas: <0.5 s
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: Viso srauto šviesa akimirksniu

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 39 mA
- Efektyvumas: 97 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8718696686843
- EOC: 871869668684300
- Gaminio pavadinimas: LEDClassic 440lm GU10 CW 120D ND 3BC/8

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: 220–240 V
- Galingumas: 4,5 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): A +

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 5,5 cm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalusis spindulio kampas: 120 laipsnis (–iai)
- Nominalus vidutinis veikimo laikotarpis: 15 000 val.
- Nominalusis šviesos srautas: 440 lm
- Nominalioji galia: 4.5 W

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz



Išleidimo data: 2023-11-09
Versija: 0.162

© 2023 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com