

PHILIPS

Fényforrás

LED

14 W–100 W

E27

Meleg/extrameleg/nagyon meleg

Nem szabályozható



8718696706794



Egy lámpa. Az Ön kapcsolója. Három fénybeállítás.

A szoba megvilágítását mindig a megfelelőre állíthatja be. A Philips SceneSwitch LED-lámpával egyszerűen válthat az erős fény, a természetes fény és a kellemesen meleg félhomály között. Ráadásul mindezt meglévő kapcsolójával.

Válasszon fenntartható megoldást

- Hosszú élettartamú fényforrások – akár 15 évig használhatók

Több, mint egyszerű világítás

- Állítsa vissza a lámpáját az alapértelmezett gyári beállításokra
- Nincs szükség fényerő-szabályozóra vagy további eszközre
- A lámpa el tudja tárolni az utolsó beállítást a memóriájában

Fénypontok

15 000 óra névleges átlagos élettartam



Az akár 15 000 óra élettartam révén csökkentheti a fényforrások gyakori cseréjével járó gondot, és élvezheti a tökéletes világítás előnyeit több mint 15 éven át.

Plug & Play



További szerelést nem igényel, nincs szükség tompító kapcsolóra. Ez a fényforrás nem használható fényerőszabályzóval együtt. Ha tompítóval használja, állítsa a tompítón a fényerőt 100%-ra.

Automatikus memória (SceneSwitch)



A Scene Switch lámpa beépített memóriacsippel rendelkezik, amely eltárolja az utolsó fénybeállítást, ha a kapcsoló több mint 6 másodpercig ki van kapcsolva. Ha nem váltogatja gyakran a tevékenységeit, az ismételt bekapcsoláskor a kedvenc fénybeállítása fog világítani.

Visszaállítás (SceneSwitch)



Ha több lámpát használ, és már nem szinkronizáltak, csak váltson a kapcsolóval (kapcsolja be, majd pedig 1 másodpercen belül ismét ki) a lámpák alapértelmezett gyári beállításának visszaállításához.

Műszaki adatok

Jellemzők

- Szabályozható: Nem
- Rendeltetés: Beltéri
- Lámpa alakja: Nem irányított fényű fényforrás
- Foglalat/fejelés: E27
- Technológia: LED
- Üveg típusa: Matt

Fényforrás méretei

- Magasság: 13,91 cm
- Tömeg: 0,085 kg
- Szélesség: 7,11 cm

Tartósság

- Átlagos élettartam (2,7 óra/nap működéssel számolva): 15 év(ek)
- Lumen fényáram megmaradási tényező: 70%
- Névleges élettartam: 15 000 h
- Kapcsolási ciklusok száma: 100 000

A fény jellemzői

- A fénysugár szöge: 150 fok
- Színkonzisztencia: 6SDCM
- Színvisszaadási index (CRI): 80
- Színhőmérséklet: 2700-2500-2200 K
- Fényszín kategóriája: Meleg/
extrameleg/nagyon meleg
- Névleges fényáram: 1521-600-150 lm
- Bekapcsolási idő: <0.5 s
- Felfutási idő 60%-os fényáramig:
Azonnali teljes fényerő

Egyéb

- EyeComfort: Igen

Egyéb jellemzők

- Lámpa áramerőssége: 135 mA
- Hatásfok: 108 lm/W

Csomagolási információk

- EAN: 8718696706794
- EOC: 871869670679400
- Termék megnevezése: LED SSW
100W A67 E27 WW FR ND 1BC/6

Energiafogyasztás

- Teljesítménytényező: 0.5
- Feszültség: 220-240 V
- Teljesítmény: 14, 7, 3,5 W
- Teljesítmény: 100 W
- Energiatakarékossági címke (EEL): A+

A termék méretei és tömege

- Hosszúság: 13,91 cm

Névleges teljesítményadatok

- Névleges sugárzási szög: 150 fok
- Névleges élettartam: 15 000 h
- Névleges fényáram: 1521-600-150 lm
- Névleges teljesítmény: 14-7-3.5 W

Műszaki adatok

- Frekvencia: 50-60 Hz



Kiadás dátuma:
2023-11-09
Verzió: 0.694

© 2023 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselést vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com