

PHILIPS

Lampadina

LED

14 W - 100 W

E27

Bianca fredda/bianca calda

Non regolabile



8718696706831



Una lampada. Il tuo interruttore. Due impostazioni di luce.

Cambia l'atmosfera della tua stanza adattandola alle tue attività. Grazie alla lampadina LED Philips SceneSwitch, puoi cambiare facilmente l'impostazione da una luce calda luminosa ad una fredda ed energizzante. Non serve altro che il tuo interruttore esistente.

Adotta una soluzione sostenibile

- Lampadine a lunga durata: fino a 15 anni

Una luce che non è solo illuminazione

- Ripristina la lampada alle impostazioni predefinite di fabbrica
- Non richiede dimmer o altre installazioni
- La lampada è in grado di memorizzare l'ultima impostazione

In evidenza

Durata di vita di 15.000 ore



Con una durata di vita di 15.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 15 anni.

Plug and Play



Non richiede alcuna ulteriore installazione né un interruttore dimmer. Questa lampada Goccia non è adatta per l'utilizzo con dimmer. Se usata su un dimmer, imposta quest'ultimo con luminosità 100%.

Memoria automatica (sceneswitch)



Questa lampada Scene Switch è dotata di un chip di memoria integrato che memorizza l'ultima impostazione luminosa se l'interruttore rimane spento per più di 6 secondi. Se non passi spesso da un'attività all'altra, quando riaccendi la lampada la luce sarà ancora impostata sulla tua modalità preferita.

Ripristino (Sceneswitch)



Se utilizzi più lampade e non sono più sincronizzate, ti basta premere l'interruttore (accenderlo e spegnerlo di nuovo entro 1 secondo) per ripristinare le lampade alle impostazioni predefinite di fabbrica.

Specifiche

Caratteristiche

- Regolabile: No
- Uso previsto: Interni
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Tecnologia: LED
- Tipo di vetro: Incassi con lente satinata

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 13,91 cm
- Peso: 0,085 kg
- Larghezza: 7,11 cm

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 a
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Durata nominale: 15.000 ore
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 100.000

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 150 °
- Uniformità colore: 6SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700-4000 K
- Luce colorata: Bianca fredda/bianca calda
- Flusso luminoso nominale: 1521 lm
- Tempo di accensione: <0.5 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: Massima intensità luminosa istantanea

Varie

- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 135 mA
- Efficienza: 108 lm/W

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718696706831
- EOC: 871869670683100
- Nome prodotto: LED SSW 100W A67 E27 WW-CW FR ND 1BC/6

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.5
- Tensione: 220-240 V
- Potenza effettiva (W): 14 W
- Potenza lampada equivalente (W): 100 W
- Etichetta di efficienza energetica (EEL): A+

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 13,91 cm

Valori stimati

- Apertura fascio luminoso: 150 °
- Durata nominale: 15.000 ore
- Flusso luminoso nominale: 1521 lm
- Potenza nominale: 14 W

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50-60 Hz



Data di rilascio:
2023-11-09
Versione: 0.642

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com