

PHILIPS

Đèn tuýp thẳng

LED

8W (18W)

G13

Ánh sáng ban ngày mát mẻ

Không thể chỉnh độ sáng

8718696717356



Chiếu sáng LED bền lâu, chất lượng cao

Đèn tuýp thẳng LED này của Philips mang đèn độ bền vượt trội và giúp tiết kiệm điện đáng kể. Với nhiệt độ màu sáng, đèn tuýp này là sự thay thế lâu bền hoàn hảo cho đèn huỳnh quang tuýp thẳng (TL) của bạn.

Đèn chất lượng cao

- Tìm hiểu về ánh sáng

Lựa chọn cho giải pháp bền vững

- Không có tia UV hoặc tia hồng ngoại
- Bóng có tuổi thọ dài - Lên đến 15 năm
- Tốt hơn cho ví tiền của bạn và trái đất của chúng ta

Ánh sáng vượt trội

- Đèn LED đơn giản dùng trong cuộc sống thường ngày

Những nét chính

Tìm hiểu về ánh sáng



Nhiệt độ màu: ánh sáng có thể có nhiệt độ màu khác nhau, thể hiện bằng đơn vị Kelvin (K). Bóng đèn có giá trị Kelvin thấp sẽ tạo ra một ánh sáng âm áp và thư thái hơn, trong khi những bóng đèn có giá trị Kelvin cao hơn sẽ tạo ra ánh sáng mát mẻ, nhiều năng lượng hơn. CRI: chỉ số hoàn màu (CRI) được sử dụng để mô tả ánh hưởng của nguồn sáng đối với biểu hiện màu sắc. Ánh sáng tự nhiên có CRI là 100. CRI của bóng đèn LED Philips luôn cao hơn 80, đảm bảo màu sắc như thật và tự nhiên.

Không có tia UV hoặc tia hồng ngoại



Ánh sáng không có thành phần là tia hồng ngoại, do đó không có bức xạ nhiệt. Ngoài ra, không có thành phần là cực tím trong ánh sáng này. Hai đặc tính này đồng nghĩa với việc ánh sáng sẽ không làm phai màu vải và các vật dụng khác.

Tuổi thọ trung bình định mức 15.000 giờ



Với tuổi thọ lên đến 15.000 giờ, bạn có thể giảm bớt phiền phức khi thường xuyên thay thế bóng đèn và tận hưởng giải pháp chiếu sáng hoàn hảo trong hơn 15 năm.

Tiết kiệm đèn 80% năng lượng



Công nghệ LED tiết kiệm đèn 80% năng lượng so với bóng đèn truyền thống. Giúp bạn giảm hóa đơn tiền điện và vì vậy bạn tiết kiệm được nhiều tiền qua nhiều năm. Ngoài ra, điều này còn giúp bảo vệ môi trường.

Đèn LED đơn giản dùng trong cuộc sống thường ngày



Bóng đèn LED thường ngày của Philips là lựa chọn hoàn hảo dành cho các nhu cầu chiếu sáng cơ bản của bạn. Bóng đèn cung cấp ánh sáng đẹp mắt và hiệu suất đáng tin cậy được mong đợi từ đèn LED với mức giá phải chăng.

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Hình dạng: Đèn tuýp
- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Hình dạng đèn: Bóng tuýp hai đầu
- Ô cắm: G13

Kích thước đèn

- Chiều cao: 60,27 cm
- Chiều rộng: 2,78 cm

Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 15 năm
- Tuổi thọ danh định: 15.000 h
- Số chu kỳ chuyển đổi: 50.000

Đặc điểm chiếu sáng

- Chỉ số hoàn màu (CRI): 73
- Nhiệt độ màu: 6500 K
- Danh mục màu ánh sáng: Ánh sáng ban ngày mát mẻ
- Quang thông danh định: 800 lm
- Thời gian khởi động: <0.5 s
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: sáng hết công suất tức thì

Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 70 mA
- Hiệu quả: 100 lm/W

Thông tin đóng gói

- Dòng sản phẩm: Đèn mắt

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.5
- Điện thế: 220-240 V
- Công suất tương đương: 18 W

Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Chiều dài: 60,27 cm

Giá trị định mức

- Góc chiếu định mức: 180 °
- Tuổi thọ định mức: 15.000 h
- Quang thông định mức: 800 lm
- Công suất định mức: 8 W

Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50-60 Hz



Ngày phát hành:
2023-11-10
Phiên bản: 0.471

© 2023 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tăm kim Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com