PHILIPS

Foco

LED

5 W (50 W)

GU10

Blanco frío

No regulable

8718696730300

Ilumin. realzadora duradera c/ un rayo de luz brillante y enfoc.

Los focos LED de Philips proporcionan un rayo de luz brillante y enfocado, una vida útil increíblemente larga y un importante nivel de ahorro energético. Este foco es el reemplazo duradero perfecto para focos de 50 W con rosca GU10.

Luz de alta calidad

- Fría, luz de día

Elija una solución sostenible

- Focos de larga duración: duran hasta 15 años

Cree la luz adecuada para su hogar

- Perfecto para la iluminación decorativa

8718696730300

Destacados

Fría, luz de día

Este foco tiene una temperatura de color de 6500 K y es la más alta temperatura de color disponible en esta categoría. Por lo tanto brinda un efecto de iluminación que es la más cercana a la de la luz natural. Esto le ayudará a concentrarse y disfrutar cada detalle.

Vida útil promedio de 15,000 horas

Con una vida útil de hasta 15,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar las bombillas con frecuencia y disfrutar de una perfecta solución de iluminación durante más de 15 años.

Perfecto para la iluminación decorativa

Iluminación moderna con una potencia lumínica (36 grados) de ángulo ancho familiar, este LED mini reflector es apropiado tanto para la iluminación decorativa como para fines generales. Puede ser utilizado en plafones y accesorios de luces de riel y es ideal para uso en cocinas, islas de cocina e iluminación de salas y comedores.

Especificaciones

Características
- Forma: PAR16
- Regulable: NO
- Toma de corriente: GU10

Dimensiones del foco
- Alto: 62 mm
- Ancho: 90 mm

Duración
- Factor de mantenimiento lumen: 0.7
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50,000

Características de la luz
- Ángulo del rayo de luz: 36 °
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Temperatura de color: 6500 K
- Categoría de color de la luz: Blanco frío
- Flujo luminoso nominal: 350 lm
- Hora de inicio: <0.5 s
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: Luz completa al instante

Otras características
- Corriente de la lámpara: 75/45 mA

Consumo de energía
- Factor de energía: 0.4
- Voltaje: 100 - 240 V
- Potencia en vatios: 5 W
- Potencia en vatios equivalente: 50 W

Valores nominales
- Intensidad máxima: 850 cd

Fecha de publicación: 2023-11-08
Versión: 0.474

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com