

PHILIPS

Žárovka

LED

7,5 W–60 W

E27

Teplé/Extra teplé světlo/Velmi teplé

Nestmívatelné



8718696743096



Jeden světelný zdroj. Váš vypínač. Tři nastavení světla.

Změňte atmosféru v místnosti, aby lépe vyhovovala tomu, co zrovna děláte. Se svítilny LED Philips SceneSwitch můžete snadno změnit atmosféru z jasného osvětlení přes přirozené světlo až po příjemnou teplou záři. A bude vám stačit dosavadní vypínač.

Zvolte udržitelné řešení

- Dlouhá životnost žárovek – až 15 let

Světlo, nikoli pouhé osvětlení

- Obnovení továrního nastavení svítilny
- Není třeba stmívač ani další instalace
- Svítilna si dokáže zapamatovat vaše poslední nastavení

Přednosti

Průměrná životnost 15 000 hodin



Díky životnosti až 15 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si užívat perfektní řešení osvětlení až více než 15 let.

Restart (Sceneswitch)



Pokud je používáno více svítidel, která již nejsou synchronizována, stačí přepnout vypínač (zapnout a během 1 sekundy znovu vypnout) a svítidlo se vrátí do továrního nastavení.

Systém Plug and Play



Nevyžaduje žádnou další instalaci ani stmívač. Tato žárovka není vhodná k použití v kombinaci se stmívači. Používáte-li stmívač, nastavte jeho jas na 100 %.

Automatická paměť (sceneswitch)



Svítidlo Scene Switch má vestavěný paměťový čip, který si umí zapamatovat poslední nastavení světla, pokud je vypnuto na déle než 6 sekund. Pokud často neměníte aktivity, rozsvítí se světlo při příštím zapnutí ve vašem oblíbeném režimu.

Specifikace

Charakteristiky

- Stmívatelné: Ne
- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrová žárovka
- Patice: E27
- Technologie: LED
- Typ skla: Čirá

Rozměry zářivky

- Výška: 10,4 cm
- Hmotnost: 0,04 kg
- Šířka: 6 cm

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 let
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Nominální životnost: 15 000 h
- Počet cyklů zapnutí: 20 000

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota barev: 2700/2500/2200 K
- Kategorie barvy světla: Teplé/Extra teplé světlo/Velmi teplé
- Jmenovitý světelný tok: 806-320-150 lm
- Doba náběhu: <0.5 s
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 70 mA
- Účinnost: 107 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8718696743096
- EOC: 871869674309603
- Název produktu: LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND RF

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.51
- Napětí: 220-240 V
- Příkon: 7,5, 3, 1,6 W
- Ekvivalentní příkon: 60-30-16 W
- Třída energetické účinnosti (EEL): A+

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 10,4 cm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 15 000 h
- Jmenovitý světelný tok: 806-320-150 lm
- Jmenovitý výkon: 7.5-3-1.6 W

Technické údaje

- Četnost: 50-60 Hz



Datum vydání: 2023-11-07
Verze: 0.705

© 2023 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenes odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com