

PHILIPS

Żarówka

LED

7,5 W–60 W

E27

Ciepły / bardzo ciepły /
intensywny ciepły

Bez możliwości przyciemniania



8718696743096



Jedna lampa, standardowy włącznik światła i trzy ustawienia oświetlenia.

Dostosuj atmosferę w pokoju do wykonywanej czynności. Dzięki lampie LED Philips SceneSwitch możesz łatwo zmienić ustawienie oświetlenia z jasnego na światło naturalne i o ciepłym blasku. Wystarczy jedynie przełącznik.

Wybierz ekologiczne rozwiązanie

- Wysoka trwałość źródeł światła – nawet 15 lat

Więcej niż oświetlenie

- Przywracanie ustawień źródła światła do wartości fabrycznych
- Nie wymaga dodatkowej instalacji ani użycia regulatora przyciemniania
- Źródło światła zapamiętuje ostatnie ustawienie

Zalety

Średnia trwałość znamionowa: 15 000 godzin



Dzięki trwałości źródła światła wynoszącej nawet 15 000 godzin możesz uniknąć kłopotów i kosztów związanych z częstą wymianą. Korzystaj z idealnego rozwiązania oświetleniowego przez ponad 15 lat.

Plug and play



Nie wymaga żadnej dodatkowej instalacji ani regulatora przyciemniania. Ta żarówka nie jest odpowiednia do ściemniaczy. Po podłączeniu do ściemniania ustawienie jasności ma zawsze wartość 100%.

Automatyczne zapamiętywanie (SceneSwitch)



Źródło światła SceneSwitch ma wbudowany chip pamięci, który zapamiętuje ostatnie ustawienie oświetlenia, jeśli przełącznik zostanie wyłączony na dłużej niż 6 sekund. Jeśli nie zmieniasz często wykonywanych czynności, po ponownym włączeniu światło pozostanie w ulubionym trybie.

Resetowanie (SceneSwitch)



W przypadku korzystania z wielu źródeł światła, które nie są zsynchronizowane, wystarczy włączyć i w ciągu 1 sekundy ponownie wyłączyć przełącznik, aby przywrócić ich domyślne ustawienia fabryczne.

Dane techniczne

Właściwości

- Ściemnialna: Nie
- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Wnętrza
- Kształt lampy: Żarówka bezkierunkowa
- Gniazdo: E27
- Technologia: LED
- Typ szkła: Przezroczysty

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 104 mm
- Waga: 0,04 kg
- Szerokość: 60 mm

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 a
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 0.7
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Liczba cykli pracy: 20 000

Właściwości światła

- Niezmienna barwa światła: 6 SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2200–2500–2700 K
- Kategoria barwy światła: Ciepłe/ bardzo ciepłe/ultra ciepłe
- Nominalny strumień świetlny: 806–320–150 lm
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: Natychmiastowe rozświetlenie

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 70 mA
- Wydajność: 107 lm/W

Informacje o pakowaniu

- Rodzina produktów: LED Classic

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.51
- Zasilanie: 220–240 V
- Moc: 7,5, 3, 1,6 W
- Odpowiednik w watach: 60–30–16 W
- Etykieta efektywności energetycznej (EEL): A+

Wartości znamionowe

- Trwałość znamionowa: 15 000 h
- Znamionowy strumień świetlny: 806–320–150 lm
- Moc znamionowa: 7.5–3–1.6 W



Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.705

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com