

PHILIPS

Грушевидная

светодиодный

7,5–60 Вт

E27

Теплый / сверхтеплый / очень
теплый свет

Недиммируемая



8718696743096

Одна лампа. Ваш переключатель. Три режима освещения.

Меняйте освещение согласно вашему занятию. Используя светодиодную лампу Philips SceneSwitch, вы можете легко выбрать нужную настройку: яркий свет, естественное освещение или уютное теплое свечение. Вам потребуется только переключатель.

Выбирайте экологичные решения

- Долгий срок службы ламп: до 15 лет

Нечто большее, чем просто освещение

- Восстановление заводских настроек лампы
- Диммер или дополнительная установка не требуется
- Лампа сохраняет последние заданные настройки

Особенности

Средний срок службы — 15 000 часов



Благодаря долгому сроку службы (до 15 000 часов) можно забыть о постоянной замене ламп и наслаждаться идеальным световым решением более 15 лет.

Стандарт Plug and play



Диммер или дополнительная установка не требуются. Эта лампа не подходит для использования с диммерами. Если у вас есть диммер, установите его на 100 % яркости.

Автоматическое сохранение параметров (SceneSwitch)



Лампа SceneSwitch благодаря встроенной микросхеме запоминает последнюю заданную настройку, когда переключатель находится в положении выключения более 6 секунд. Если вы не слишком часто меняете степень освещенности, при следующем включении лампа будет работать в вашем любимом режиме.

Сброс настроек (SceneSwitch)



Если используется несколько ламп и они перестали быть синхронизированными между собой, просто переведите переключатель в положение включения и снова в положение выключения в течение одной секунды, чтобы восстановить заводские настройки.

Технические характеристики

характеристики лампы

- регулировка яркости: нет
- Предусмотренное применение: В помещении
- Форма лампы: Стандартная лампа ненаправленного света
- Розетка: E27
- Технология: светодиодный
- Тип стекла: Чистый звук

размеры лампы

- высота: 10,4 см
- Вес: 0,04 kg
- ширина: 6 см

срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- количество циклов включения: 20 000

световые характеристики

- Цветность: 6SDCM
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- цветовая температура: 2700/2500/2200 K
- Категория оттенка света: Теплый / сверхтеплый / очень теплый свет
- Номинальная светоотдача: 806-320-150 лм
- время запуска: <0.5 s
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение

другие характеристики

- сила тока лампы: 70 mA
- содержание ртути: 0 mg
- Эффективность: 107 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8718696743096
- EOC: 871869674309603
- Название изделия: LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND RF

потребляемая мощность

- коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220-240 Вt
- мощность в ваттах: 7,5, 3, 1,6 В
- эквивалент мощности лампы накаливания: 60-30-16 В

расчетные значения

- расчетный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 806-320-150 лм
- расчетная мощность: 7.5-3-1.6 В

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696743096
- Масса нетто: 0,034 kg
- Масса брутто: 0,065 kg
- Высота: 16,600 см
- Длина: 6,200 см
- ширина: 10,000 см
- Номер материала (12NC): 929001888617
- Масса нетто: 0,034 kg



Дата выпуска: 2020-07-02
Версия: 0.617

© 2020 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com