

PHILIPS

Лампа

СВІТЛОДІОДНА

7,5 Вт – 60 Вт

E27

Тепле/надзвичайно тепле/дуже тепле

Без регулювання яскравості



8718696743096



Одна лампа. Один вимикач. Три режими освітлення.

Змініть атмосферу у вашій кімнаті, щоб вона краще відповідала до будь-якої з ваших справ! Використовуючи світлодіодну лампу Philips SceneSwitch, ви можете легко переходити від яскравого режиму освітлення до природного, а також до теплого м'якого затишного світла. Заміна вимикача не потрібна.

Обирайте рішення, що захищає природу

- Лампи з довшим строком служби – працюють до 15 років

Більш, ніж просто освітлення

- Відновлення початкового режиму роботи лампи
- Світлорегулятор та додаткові пристрої не потрібні
- Лампа може запам'ятовувати останній встановлений режим

Найважливіше

Середній термін експлуатації 15 000 год



Завдяки строку служби, що складає до 15 000 годин, можна уникнути турбот із регулярною заміною ламп та насолоджуватись ідеальним освітленням більш ніж 15 років.

Увімкніть та користуйтеся



Не потребує додаткових монтажних робіт або вимикача-регулятора яскравості. Ця лампа не підходить для використання з регуляторами яскравості. При використанні разом із регулятором встановіть його на 100% яскравості.

Автоматична пам'ять (sceneswitch)



У цій лампі Scene Switch передбачено вбудовану мікросхему пам'яті, котра запам'ятовує останній встановлений режим освітлення, якщо вимкнути світло довше ніж на 6 секунд. Якщо ви нечасто змінюєте види діяльності, то після чергового увімкнення лампа світитиме у вашому улюбленому режимі!

Скидання (Sceneswitch)



Для синхронізації декількох ламп просто натисніть на перемикач «туди-сюди» (увімкніть його та одразу вимкніть протягом 1 секунди).

Характеристики

Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Тип скла: Прозоре світло

Розміри лампи

- Висота: 10,4 cm
- Вага: 0,04 kg
- Ширина: 6 cm

Надійність

- Середній термін експлуатації (при 2,7 год./день): 15 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 20 000

Характеристики світла

- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 2700/2500/2200 K
- Категорія кольору світла: Тепле/надзвичайно тепле/дуже тепле
- Номінальний світловий потік: 806–320–150 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості

Інші характеристики

- Струм у лампі: 70 mA
- Ефективність: 107 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8718696743096
- EOC: 871869674309603
- Назва продукту: LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW CL ND RF

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.51
- Напруга: 220–240 V
- Потужність (Вт): 7,5, 3, 1,6 W
- Еквівалент потужності (Вт): 60–30–16 W
- Рівень енергоефективності: A+

Розміри та вага продукту

- Довжина: 10,4 cm

Номінальні значення

- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 806–320–150 lm
- Номінальна потужність: 7.5–3–1.6 W

Технічні характеристики

- Частота: 50–60 Hz

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696743096
- Вага нетто: 0,034 kg
- Вага брутто: 0,065 kg
- Висота: 16,600 cm
- Довжина: 6,200 cm
- Ширина: 10,000 cm
- Артикул (12NC): 929001888617



Дата виходу: 2023-11-10
Версія: 0.704

© 2023 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com