

PHILIPS

Κάψουλα

LED

1,7W-20W

G4

Θερμό λευκό



8718696793374



Ένας οικείος λαμπτήρας με πρωτοποριακή σχεδίαση

Όταν ξεκινάτε να χρησιμοποιείτε τις κάψουλες LED της Philips, περιορίζετε αμέσως την χρησιμοποιούμενη ενέργεια κατά 90%, χωρίς να θυσιάζετε την ποιότητα και την απόδοση του φωτισμού.

Υψηλή ποιότητα φωτισμού

- Σχεδιασμένο για την άνεση των ματιών σας
- Πραγματικά θερμό λευκό φως, ίδιο με αυτό μιας παραδοσιακής λάμπας πυρακτώσεως

Επιλέξτε μια βιώσιμη λύση

- Σωλήνες μεγάλης διάρκειας ζωής – Διαρκούν έως και 15 χρόνια
- Εξοικονόμηση ενέργειας κατά έως και 80%

Χαρακτηριστικά

Απαλό φως LED που είναι ευχάριστο για τα μάτια



Είναι εύκολο να δείτε πώς ο έντονος φωτισμός μπορεί να κουράσει τα μάτια. Αν είναι πολύ φωτεινός, σας θαμπώνει. Αν είναι πολύ απαλός, τρεμοπαίζει. Τώρα μπορείτε να έχετε απαλό φωτισμό στο χώρο σας με τα LED που έχουν σχεδιαστεί για να είναι ευχάριστα για τα μάτια και να δημιουργούν το τέλειο περιβάλλον για το σπίτι σας.

Θερμό λευκό, ίδιο με αυτό μιας λάμπας πυρακτώσεως



Αυτός ο λαμπτήρας έχει θερμοκρασία χρώματος 2700K, για ζεστή, γαλήνια ατμόσφαιρα, ιδανική για χαλάρωση. Αυτό το φως 2700K είναι ιδανικό για τη σχεδίαση του οικιακού φωτισμού

Μέση διάρκεια ζωής: 15.000 ώρες



Με διάρκεια ζωής έως και 15.000 ώρες, μπορείτε να μειώσετε την ταλαιπωρία της συχνής αντικατάστασης των σωλήνων φωτισμού και να απολαύσετε μια ιδανική λύση φωτισμού για περισσότερα από 15 χρόνια.

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά έως και 80%



Επωφεληθείτε από την οικονομία ενέργειας που προσφέρουν οι λαμπτήρες LED, χωρίς να στερηθείτε την υψηλή ποιότητα φωτισμού. Εξοικονομήστε στη στιγμή πάνω από 80% στο κόστος κατανάλωσης ενέργειας αντικαθιστώντας τους λαμπτήρες πυρακτώσεως ή αλογόνου που χρησιμοποιούσατε έως τώρα

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά λαμπτήρα

- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός λαμπτήρας σε σχήμα κάψουλας
- Υποδοχή: G4
- Τεχνολογία: LED

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 3,8 cm
- Βάρος: 0,004 kg
- Πλάτος: 1,45 cm

Αντοχή

- Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 15 έτος(η)
- Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 50.000

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Χρωματική ομοιομορφία: 6SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Κατηγορία χρώματος φωτός: Ζεστό λευκό
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 205 lm
- Χρόνος εκκίνησης: <0.5 s
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: Άμεσος πλήρης φωτισμός
- Κωδικός χρώματος: 827 | CCT of 2700K

Διάφορα

- EyeComfort: Όχι

Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 240 mA
- Απόδοση: 120 lm/W

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8718696793374
- EOC: 871869679337400
- Τίτλος προϊόντος: LED 20W G4 WW 12V ND 2BC/6

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.5
- Τάση: 12 V
- Ισχύς: 1,7 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 20 W

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 3,8 cm

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 205 lm
- Ονομαστική ισχύς: 1.7 W

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50 Hz

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC – προϊόν: 8718696793374
- Καθαρό βάρος: 0,016 kg
- Μικτό βάρος: 0,030 kg
- Ύψος: 10,000 cm
- Μήκος: 1,400 cm
- Πλάτος: 12,000 cm
- Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC): 929001844131



Ημερομηνία έκδοσης:
2023-11-07
Έκδοση: 0.329

© 2023 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com