

PHILIPS

Kapsül

LED

1,7 W - 20 W

G4

Sıcak Beyaz



8718696793374



Tanıdık ışık demeti yenilikçi tasarımla buluşuyor

Philips LED Kapsül kullanmaya başladığınız anda ışık veriminden ve kalitesinden ödün vermeden enerji tüketiminde %90'a varan oranda azalma sağlarsınız.

Yüksek kaliteli ışık

- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı
- Gerçek akkor benzeri sıcak beyaz ışık

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Uzun kullanım ömürlü tüpler - 15 yıla kadar dayanır
- %80'e varan enerji tasarrufu

Özellikler

Nazik LED'ler, gözü yormaz



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok parlak olduğunda gözleriniz kamaşır. Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir. Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlayabilirsiniz.

15.000 saatlik nominal ortalama kullanım ömrü



15.000 saate varan kullanım ömrü ile, tüplerinizi sık sık değiştirme zahmetinden kurtulun ve 15 yıl boyunca mükemmel bir aydınlatma çözümünün keyfini çıkarın.

%80'e varan enerji tasarrufu

Akkor benzeri sıcak beyaz



Bu ampul, 2700 K renk sıcaklığına sahiptir ve size dinlenmek için ideal sıcak, sakin bir ortam yaratır. Bu 2700 K ışık, ev aydınlatma tasarımları için idealdir.



Işık kalitesinden ödün vermeden LED'lerin enerji tasarrufundan yararlanın. Mevcut akkor ve halojen ampullerinizi değiştirerek anında %80'den fazla tasarruf edin.

Teknik Özellikler

Özellikler

- Kısılabilir: Hayır
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan kapsül
- Soket: G4
- Teknoloji: LED

Ampul boyutları

- Yükseklik: 3,8 cm
- Ağırlık: 0,004 kg
- Genişlik: 1,45 cm

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- lumen bakım faktörü: 70%
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 50.000

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6SDCM
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Işık Renk Kategorisi: Sıcak Beyaz
- Nominal ışık akısı: 205 lm
- Başlama süresi: <0.5 s
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık
- Renk Kodu: 827 | CCT of 2700K

Çeşitli

- GözRahatlığı: Hayır

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 240 mA
- Verim: 120 lm/W

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8718696793374
- EOC: 871869679337400
- Ürün başlığı: LED 20W G4 WW 12V ND 2BC/6

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.5
- Gerilim: 12 V
- Watt: 1,7 W
- Watt eşdeğeri: 20 W

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 3,8 cm

Nominal değerler

- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Nominal ışık akısı: 205 lm
- Nominal güç: 1.7 W

Teknik özellikler

- Frekans: 50 Hz

Özellikler

- EAN/UPC - ürün: 8718696793374
- Yükseklik: 3,8 cm
- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- Lamba akımı: 240 mA
- Net ağırlık: 0,016 kg
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Kullanım amacı: İç mekan
- Ağırlık: 0,004 kg
- lumen bakım faktörü: 70%
- Renk tutarlılığı: 6SDCM
- Brüt ağırlık: 0,030 kg
- EAN: 8718696793374
- Nominal ışık akısı: 205 lm
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan kapsül
- Genişlik: 1,45 cm
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Yükseklik: 10,000 cm
- EOC: 871869679337400
- Soket: G4
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 50.000
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- GözRahatlığı: Hayır
- Uzunluk: 1,400 cm
- Ürün başlığı: LED 20W G4 WW 12V ND 2BC/6
- Güç faktörü: 0.5
- Nominal güç: 1.7 W
- Teknoloji: LED
- Işık Renk Kategorisi: Sıcak Beyaz
- Genişlik: 12,000 cm
- Gerilim: 12 V
- Nominal ışık akısı: 205 lm
- Watt: 1,7 W
- Uzunluk: 3,8 cm
- Başlama süresi: <0.5 s
- Watt eşdeğeri: 20 W
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık
- Renk Kodu: 827 | CCT of 2700K
- Frekans: 50 Hz



Yayın tarihi: 2022-05-14
Sürüm: 0.270

© 2022 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com