

PHILIPS

Reflektor (z możliwością
przyciemniania)

LED

4,5–60 W

E27

1,7 W (20 W)

Możliwość przyciemniania



8718696811597



Trwałe oświetlenie akcentowe LED o skupionym strumieniu światła

To kierunkowe źródło światła LED zapewnia skupioną wiązkę ciepłego białego światła. To doskonały zamiennik tradycyjnych żarówek reflektorowych

Wybierz ekologiczne rozwiązanie

- Wysoka trwałość źródeł światła – nawet 15 lat
- Do 80% zaoszczędzonej energii

Więcej niż oświetlenie

- Natychmiastowe włączanie

Zalety

Średnia trwałość znamionowa: 15 000 godzin



Dzięki trwałości źródła światła wynoszącej nawet 15 000 godzin

możesz uniknąć kłopotów i kosztów związanych z częstą wymianą. Korzystaj z idealnego rozwiązania oświetleniowego przez ponad 15 lat.

Do 80% zaoszczędzonej energii



Oszczędzaj energię dzięki żarówkom LED, nie rezygnując przy tym z jakości oświetlenia. Wymieniając posiadane żarówki tradycyjne lub halogenowe na źródła światła LED, możesz od razu zmniejszyć zużycie energii o ponad 80%.

Natychmiastowe włączanie

Dane techniczne

Właściwości

- Ściemnialna: Tak
- Użycie zgodne z przeznaczeniem: Do wewnątrz
- Kształt lampy: Odbłyśnik kierunkowy
- Gniazdo: E27
- Technologia: LED

Wymiary źródła światła

- Wysokość: 10,2 cm
- Waga: 0,11 kg
- Szerokość: 6,3 cm

Trwałość

- Średnia trwałość (przy użytkowaniu przez 2,7 godz. dziennie): 15 a
- Współczynnik stabilności strumienia świetlnego: 70%
- Nominalny okres eksploatacji: 15 000 h
- Liczba cykli pracy: 50 000

Właściwości światła

- Kąt rozsyłu światła: 36 °
- Niezmienna barwa światła: 6SDCM
- Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
- Temperatura barwowa: 2700 K
- Kategoria barwy światła: Ciepła biel
- Nominalny strumień świetlny: 345 lm
- Czas rozświetlania: <0.5 s
- Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła: Natychmiastowe rozświetlenie
- Kod barwy: 827 | CCT of 2700K

Różne

- EyeComfort: Tak

Inne właściwości

- Prąd pobierany przez źródło światła: 25 mA
- Wydajność: 76 lm/W

Informacje o pakowaniu

- Kod EAN: 8718696811597
- EAN: 871869681159701
- Tytuł produktu: LED CLA 60W R63 E27 WW 36D D RF 1BC/6

Zużycie energii

- Współczynnik mocy: 0.7
- Zasilanie: 220–240 V
- Moc: 4,5 W
- Odpowiednik w watach: 60 W
- Etykieta efektywności energetycznej (EEL): A+

Wymiary i waga produktu

- Długość: 10,2 cm

Wartości znamionowe

- Znamionowy kąt rozsyłu światła: 36 °
- Trwałość znamionowa: 15 000 h
- Znamionowy strumień świetlny: 345 lm
- Znamionowa szczytowa intensywność: 620 cd
- Moc znamionowa: 4.5 W

Dane techniczne

- Częstotliwość: 50–60 Hz

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718696811597
- Waga netto: 0,065 kg
- Waga brutto: 0,083 kg
- Wysokość: 16,600 cm
- Długość: 10,000 cm
- Szerokość: 6,400 cm
- Numer seryjny (12NC): 929001891401



Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.634

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com