

PHILIPS

Heijastin

LED


4 W (60 W)

E27

Lämmin valkoinen



8718696813232



Valoa, joka ei rasita silmiä

Heikkolaatuinen valo rasittaa silmiä. On tärkeää, että kotisi on oikein valaistu. Philipsin LED-valot täyttävät testatusti tiukat laatukriteerit. Siten varmistamme, että valo vastaa EyeComfort-tuotevaatimuksia.†

Laadukasta valoa

- Lue lisää valosta
- Silmiesi mukavuuden puolesta
- Ei välky
- Aito, hehkulampunomainen, lämpimän valkoinen valo

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Heti syttyvä valo

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Pitkäkestoiset lamput – käyttöikä jopa 15 vuotta
- Säästä rahaa ja suojele ympäristöä

Enemmän kuin pelkkää valoa

- Tavallinen LED-valo arkikäyttöön

Kohokohdat

Lue lisää valosta



Väriämpötila: Valolla voi olla eri väriämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on alhainen Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä ja rauhoittavaa valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää ja virkistävämpää valoa. Värintoistokyky: Värintoistoindeksillä (CRI) kuvataan valonlähteen vaikutusta väreihin. Luonnonvalon CRI-arvo on 100. Philipsin LED-lamppujen CRI-arvo on aina vähintään 80, joten värit näyttävät aina aidoilta ja luonnollisilta.

Lempeät LED-valot ovat ilo silmille



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo johtaa heijastukseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välikymistä. Nyt voit tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi täydellisen tunnelman.

Ei välky

Kun valo välkkyi nopeasti, se väsyttää silmiä, aiheuttaa päänsärkyä ja voi jopa altistaa valoherkän epileptikon sairauskohtaukselle. Välkkyminen on sekä epämiellyttävää että tarpeetonta. LED-valotkin voivat välkkyä, sillä ne reagoivat nopeasti liitäntälaitteen virtavaihteluihin. Philipsin LED-valaisimet on suunniteltu niin, että liitäntälaitteen virtavaihtelut on minimoitu ja välkkymistä aiheuttavat syyt poistettu. Siten valon välkkymistä ei ole lainkaan mahdollista havaita.

Hekkulampunomainen lämpimän valkoinen



Lampun väriämpötila on 2700 K, joten se tuottaa lämmintä ja rauhoittavaa valoa. Tämä 2700 kelvinin valo sopii täydellisesti kotisi tunnelmavalolaistukseen.

Sytyy nopeasti




Ei tarvetta odottelulle: Philipsin LED-polttimot tuottavat täyden kirkkautensa heti sytytettäessä. Huone valaistuu kokonaan heti, kun valo kytketään. Ei hidasta syttymistä, ei odotusta.

Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia



Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää lamppujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

Energiansäästö jopa 80 %



LED-tekniikka säästää rahaa ja jopa 80 % energiaa verrattuna vakiolempuihin. Niinpä se maksaa itsensä nopeasti takaisin ja säästää rahaa vuodesta toiseen. Samalla vähennät myös ympäristön kuormitusta.

Tavallinen LED-valo arkikäyttöön



Philips Everyday LED -lamppu sopii täydellisesti jokapäiväiseen käyttöön. Tämä edullinen LED-lamppu tuottaa kauniin valon luotettavasti.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

- Himmennettävä: ei
- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Suunnattu heijastin
- Pistoke: E27
- Tekniikka: LED

Polttimon mitat

- Halkaisija: 80 mm
- Korkeus: 11,2 cm
- Leveys: 8 cm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 a
- Lumen-pysyvyyskerroin: 0.7
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 50 000

Valon ominaisuudet

- Keilakulma: 36 °
- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valon väriluokka: Lämmin valkoinen
- Valovirta: 345 lm
- Syttymisaika: 0.1 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 33 mA
- Tehokkuus: 86 lm/W

Pakkauksen tiedot

- Perhe: LED
- Tuoteperhe: EyeComfort, Mainstream

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 4 W
- Tehon vastaavuus: 60 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A+

Mitoitusarvot

- Valon kulman mitoitusarvo: 36 °
- Eliniän mitoitusarvo: 15 000 tuntia
- Valovirran mitoitusarvo: 410 lm
- Nimellinen valon enimmäisvoimakkuus: 620 cd
- Mitoitusteho: 4 W

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696813232
- Nettopaino: 0,040 kg
- Bruttopaino: 0,060 kg
- Korkeus: 19,600 cm
- Pituus: 7,700 cm
- Leveys: 10,500 cm
- Materiaalitunnus (12NC): 929001891501



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.583

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com