

PHILIPS

Žarulja

17,5 W – 150 W

E27

Hladna dnevna svjetlost



8718696813836



Svijetla LED rasvjeta odlične kvalitete svjetla

LED žarulje tvrtke Philips pružaju hladno bijelo svjetlo, izuzetno dug vijek trajanja i znatnu trenutnu uštedu energije. Zahvaljujući čistom i elegantnom dizajnu ova je žarulja savršena zamjena tradicionalnim žaruljama slabe svjetlosti.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Hladna dnevna svjetlost

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima standardne žarulje

Odaberite održivo rješenje

- Žarulje dugog vijeka trajanja – do 15 godina
- Ušteda do 80 % energije

Svjetlo koje je mnogo više od puke rasvjete

- Trenutno uključivanje

Istaknute znač.

Hladna dnevna svjetlost



Ova žarulja ima temperaturu boje od 6500K, a to je najviša temperatura boje u ovoj kategoriji žarulja. Stoga pruža svjetlosni efekt najbliži onome prirodnog dnevnog svjetla. To će vam pomoći da se usredotočite i doživite svaki detalj.

Zamjenjuje standardnu žarulju

Zahvaljujući predivnom dizajnu i prepoznatljivom obliku, ova štedna LED žarulja savršena je održiva zamjena za tradicionalne, iluminacijske žarulje.

Nazivno prosječno trajanje je 15 000 sati



Uz vijek trajanja do 15 000 sati ne morate često mijenjati žarulje te možete uživati u savršenom rasvjetnom rješenju duže od 15 godina.

Ušteda do 80 % energije



Uživajte u uštedi energije koju vam omogućuje LED rasvjeta, bez žrtvovanja kvalitete svjetla. Trenutačno uštedite više od 80 % energije zamjenom postojećih žarulja sa žarnom niti ili halogenih žarulja

Trenutno uključivanje

Specifikacije

Karakteristike

- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Namjena: Unutarnji prostor
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Tehnologija: LED
- Vrste stakla: Matirana

Dimenzije žarulje

- Visina: 14,2 cm
- Masa: 0,09 kg
- Širina: 7,7 cm

Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 15 a
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Nominalni vijek trajanja: 15.000 sat(i)
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 150 stupnjevi
- Postojanost boja: 6 SDCM
- Indeks uzvrat boje (CRI): 80
- Temperatura boje: 6500 K
- Kategorije boje svjetlosti: Hladna dnevna svjetlost
- Nominalni svjetlosni tok: 2500 lm
- Vrijeme zagrijavanja: <0.5 s
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: Trenutna puna svjetlost

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 165 mA
- Učinkovitost: 142 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8718696813836
- EOC: 871869681383600
- Naziv proizvoda: LED 150W A67 E27 CDL 230V FR ND 1PF/6

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.52
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 17,5 W
- Ekvivalentna snaga: 150 W
- Oznaka energetske učinkovitosti (EEL): A++

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 14,2 cm

Nazivne vrijednosti

- Nazivni kut svjetlosnog snopa: 150 stupnjevi
- Nazivni vijek trajanja: 15.000 sat(i)
- Nazivni svjetlosni tok: 2500 lm
- Nazivna snaga: 17.5 W

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz



Datum izdavanja:
2023-11-09
Verzija: 0.340

© 2023 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com