

PHILIPS

Kapsül

LED

3,2 W (40 W)

G9

Sıcak Beyaz



8718696815366



Tanıdık ışık demeti yenilikçi tasarımla buluşuyor

Philips LED Kapsül kullanmaya başladığınız anda ışık veriminden ve kalitesinden ödün vermeden enerji tüketiminde %90'a varan oranda azalma sağlarsınız.

Yüksek kaliteli ışık

- Gerçek akkor benzeri sıcak beyaz ışık
- Her tarafı aydınlatan ışık

Eski ampullerinizi için basit bir alternatif seçin

- Peyzaj aydınlatması ve vurgulu aydınlatma için mükemmel seçim
- Halojen kapsüllerle benzer şekilde ve boyutta

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Canlı renkler için yüksek renk geriverimi (CRI 80)
- Uzun kullanım ömürlü ampuller - 15 yıla kadar dayanır
- Cüzdanınız ve gezegeniniz için daha iyi



Özellikler

Akkor benzeri sıcak beyaz



Bu ampul, 2700 K renk sıcaklığına sahiptir ve size dinlenmek için ideal sıcak, sakin bir ortam yaratır. Bu 2700 K ışık, ev aydınlatma tasarımları için idealdir.

Her tarafı aydınlatan ışık

Yenilikçi ancak vintage tasarımlı biçimi sayesinde bu LED ampul, çok yönlü ışık dağıtımını sunarak normalde ışık demeti kenarında oluşan gölgeleri önler. Sonuç olarak her yerde doğal, sıcak beyaz ışık sağlar.

Vurgulu aydınlatma için mükemmel seçim

Philips LED kapsüllerde modern aydınlatma: peyzaj aydınlatması ve vurgulu aydınlatma armatürlerinde kullanım için.

Halojen kapsüllerin yerine geçer



Estetik tasarımı ve benzer boyutlarıyla modern bir LED kapsüldür. Geleneksel halojen kapsüller için mükemmel ve sürdürülebilir bir alternatiftir.

Canlı renkler için (>80)




Işık kaynağının renk görünümü üzerindeki etkisini açıklamak için renk görüntüleme indeksi (CRI) kullanılır. Açık havadaki doğal ışığın CRI değeri 100'dür ve diğer ışık kaynaklarının karşılaştırılmasında standart olarak kullanılır. Philips LED ampullerin CRI değeri her zaman 80'in üstündedir. Güneş ışığının değerine yakın olan bu ampuller renkleri gerçekçi ve doğal biçimde yansıtır.

15.000 saatlik nominal ortalama kullanım ömrü



15.000 saate varan kullanım ömrü sayesinde ampullerinizi sık sık değiştirme zahmetinden kurtulun ve 15 yıl boyunca mükemmel bir aydınlatma çözümünün keyfini çıkarın.

%80'e varan enerji tasarrufu



LED teknolojisi, standart ampulünüzle karşılaştırıldığında %80'e varan enerji tasarrufu sağlar. Böylece kendi masrafını çıkarır ve her yıl tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca çevreyi korumaya da yardımcı olur.

Teknik Özellikler

Özellikler

- Kısılabilir: Hayır
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan kapsül
- Soket: G9
- Teknoloji: LED

Ampul boyutları

- Yükseklik: 5,15 cm
- Ağırlık: 0,012 kg
- Genişlik: 1,7 cm

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- lumen bakım faktörü: 0.7
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 50.000

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Işık Renk Kategorisi: Sıcak Beyaz
- Nominal ışık akısı: 400 lm
- Başlama süresi: <0.5 s
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 30 mA
- Verim: 125 lm/W

Ambalaj bilgileri

- Ürün ailesi: Genel kullanıma uygun

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.4
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 3,2 W
- Watt eşdeğeri: 40 W
- Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL): A++

Nominal değerler

- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Nominal güç: 1.7 W



Yayın tarihi: 2023-11-10
Sürüm: 0.550

© 2023 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com