

# PHILIPS

หลอดไฟ

LED

7 วัตต์ (63 วัตต์)

ขั้ว E27

โทนแสงสีขาว



8718696820667



## ไฟ LED สว่างจ้า ด้วย คุณภาพแสงชั้นเยี่ยม

หลอดไฟ LED ของ Philips ให้แสงสีขาวอบอุ่นที่สว่างงาม พร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนาน และการประหยัดพลังงานอันน่าเหลือเชื่อ ด้วยการออกแบบที่สว่างงามและสะอาดตา ทำให้หลอดไฟดวงนี้ลงตัวเหมาะที่จะมาแทนที่หลอดไส้แบบดั้งเดิมของคุณ

### การประหยัดไฟ

- หลอดไฟลดการใช้พลังงาน

### สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น

- LED ธรรมดาสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน

### แสงไฟที่มากกว่าความสว่าง

- สว่างขึ้นในที่

# ไฮไลต์

## การประหยัดไฟ

LED ธรรมดาสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน



Philips everyday LED เป็นหลอดไฟที่เหมาะสมสำหรับความต้องการแสงไฟขั้นพื้นฐานของคุณ โดยจะให้แสงที่สวยงามและประสิทธิภาพการทำงานที่เชื่อถือได้ตามที่คุณจะคาดหวังจาก LED ในราคาที่ไม่แพง

สว่างขึ้นในทันที

## รายละเอียดเฉพาะ

### คุณลักษณะ

- หรีแสงได้: ไม่มี
- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: หลอดไฟที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ช่อง: E27
- เทคโนโลยี: LED
- ประเภทของกระจก: ฝา

### ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 10.4 cm
- น้ำหนัก: 0.045 kg
- ความกว้าง: 5.8 cm

### ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 8 a
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 0.7
- อายุการใช้งานสั้น: 8,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000

### คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ความสม่ำเสมอของสี: 7SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 70
- การปรับอุณหภูมิสี: 6500 K
- มุมวัดมุมสีของแสงไฟ: โทนแสงสีขาว
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 660 lm
- เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
- เวลาออร์มอัปจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที

### คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 60 mA
- ประสิทธิภาพ: 94 lm/W

### ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ตระกูลผลิตภัณฑ์: กระแสหลัก

### การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: >0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 7 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 63 W
- ฉลากประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (EEL): 3 Tick

### ค่าที่กำหนด

- มุมของลำแสงที่กำหนด: 130 °
- อัตราอายุการใช้งาน: 8,000 ชั่วโมง
- อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 660 lm
- อัตรากำลัง: 7 W

### ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718696820667
- น้ำหนักสุทธิ: 0.050 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.064 kg
- ความสูง: 9.800 cm
- ความยาว: 5.700 cm
- ความกว้าง: 5.700 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929001899607



วันที่ออก: 2021-01-11  
เวอร์ชัน: 0.456

© 2021 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)