

PHILIPS

Грушевидная

Светодиод

7 Вт–65 Вт (лампы общего назначения: 65 Вт, компактные люминесцентные лампы: 12 Вт)

E27

Hue White



8718696822005



Уникальный дизайн

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Выбирайте экологичные решения

- Вы можете доверять информации, указанной на упаковке Philips.
- Не содержит ртути

Высококачественное светодиодное освещение, которое прослужит не один год

- Чтобы вашим глазам было комфортно

Особенности

Отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения

В световом пучке отсутствует инфракрасное излучение, поэтому не генерируется тепло, а благодаря отсутствию ультрафиолетовых лучей предметы и материалы не выцветают.

Не содержит ртути Чтобы вашим глазам было комфортно



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

Технические характеристики

характеристики лампы

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Технология: Светодиодный
- Тип стекла: Матовый

Размеры лампы

- Высота: 10,4 см
- Вес: 0,045 kg
- Ширина: 5,8 см

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 8 года
- коэффициент стабильности светового потока: 0.7
- Номинальный срок службы: 8 000 часов
- количество циклов включения: 50 000

Световые характеристики

- Цветность: 7SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 70
- Цветовая температура: 3000 К
- Категория оттенка света: Белый
- Номинальная светоотдача: 660 лм
- Время запуска: <0.5 s
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Сила тока лампы: 60 mA
- Эффективность: 94 лм/Вт

Информация об упаковке

- Линейка продуктов: Основной

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: >0.5
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 7 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 63 В

Расчетные значения

- Расчетная ширина светового пучка: 130 °
- Расчетный срок службы: 8 000 часов
- расчетная световая отдача: 660 лм
- расчетная мощность: 7 В

характеристики лампы [ESS LEDBulb 7W E27 3000K 230V 1CT/12 RCA]

- EAN/UPC — продукт: 8718696822005
- Расчетная ширина светового пучка: 130 °
- Высота: 10,4 см
- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 8 года
- Сила тока лампы: 60 mA
- Масса нетто: 0,050 kg
- Линейка продуктов: Основной
- Расчетный срок службы: 8 000 часов
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Вес: 0,045 kg
- коэффициент стабильности светового потока: 0.7
- Цветность: 7SDCM
- Масса брутто: 0,060 kg
- расчетная световая отдача: 660 лм
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Ширина: 5,8 см
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 70
- Высота: 9,800 см
- Розетка: E27
- количество циклов включения: 50 000
- Цветовая температура: 3000 K
- EyeComfort: Да
- Длина: 5,700 см
- Коэффициент мощности: >0.5
- расчетная мощность: 7 В
- Технология: Светодиодный
- Категория оттенка света: Белый
- Ширина: 5,700 см
- напряжение: 220–240 Вт
- Тип стекла: Матовый
- Номинальная светоотдача: 660 лм
- Номер материала (12NC): 929001899487
- Мощность в ваттах: 7 В
- Время запуска: <0.5 s
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 63 В
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение

характеристики лампы [ESS LEDBulb 7W 680lm E27 830 1CT/12 RCA]

- EAN/UPC — продукт: 8718696822005
- Расчетная ширина светового пучка: 150 °
- Высота: 10,8 см
- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 12 года
- Ширина светового пучка: 150 °
- Сила тока лампы: 65 mA
- Масса нетто: 0,060 kg
- Расчетный срок службы: 12 000 часов
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Вес: 0,029 kg
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Цветность: 6SDCM
- Масса брутто: 0,075 kg
- EAN: 8718696822005
- расчетная световая отдача: 680 лм
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Ширина: 6 см
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Высота: 10,500 см
- EOC: 871869682200500
- Номинальная пиковая интенсивность: 151
- Розетка: E27
- количество циклов включения: 50 000
- Цветовая температура: 3000 K
- EyeComfort: Да
- Длина: 6,100 см
- Название изделия: ESS LEDBulb 7W 680lm E27 830 1CT/12 RCA
- Коэффициент мощности: 0.5
- расчетная мощность: 7 В
- Технология: Светодиодный
- Категория оттенка света: Белый
- Ширина: 6,100 см
- напряжение: 220–240 Вт
- Тип стекла: Матовый
- Номинальная светоотдача: 680 лм
- Номер материала (12NC): 929002298987
- Мощность в ваттах: 7 В
- Длина: 10,8 см
- Время запуска: <0.5 s
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 65 В
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение

• Цветовой код: 830 | CCT of 3000K • Частота: 50-60



Дата выпуска: 2022-06-14
Версия: 0.463

© 2022 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com