

PHILIPS

Лампа

СВІТЛОДІОДНА

7 Вт – 65 Вт (65 Вт розжар., 12 Вт КЛЛ)

E27

Білий



8718696822005



Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Найсучасніша світлодіодна лампа — загальне домашнє освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

Обирайте рішення, що захищає природу

- Ви можете довіряти тому, що вказано на упаковці виробів Philips.
- Не містить ртуті

Світлодіодна лампа високої якості, яка працюватиме десятиріччями

- Розроблено для комфорту ваших очей

Найважливіше

Без УФ- та ІЧ-випромінювання

У світловому промені відсутня інфрачервона складова, тобто не випромінюється тепло, а також відсутня ультрафіолетова складова, так що фарба тканин та предметів під цим освітленням не вицвітає.

Не містить ртуті

Розроблено для комфорту ваших очей



Погані умови освітлення напружують зір. За надто яскравого світла — з'являються відблиски. За надто м'якого — починається мерехтіння. Але тепер ви можете зробити ваш простір яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

Характеристики

Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Тип скла: Матовий

Розміри лампи

- Висота: 10,8 см
- Вага: 0,029 kg
- Ширина: 6 см

Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 12 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 12 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 50 000

Характеристики світла

- Кут розсіювання світла: 150 °
- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K
- Категорія кольору світла: Білий
- Номінальний світловий потік: 680 lm
- Час увімкнення: <0,5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 830 | CCT of 3000K

Різне

- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 65 mA
- Ефективність: 97 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8718696822005
- EOC: 871869682200500
- Назва продукту: ESS LEDBulb 7W 680lm E27 830 1CT/12 RCA

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 7 W
- Еквівалент потужності (Вт): 65 W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 10,8 см

Номінальні значення

- Номінальний кут освітлення: 150 °
- Номінальний термін експлуатації: 12 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 680 lm
- Номінальна пікова інтенсивність: 151 cd
- Номінальна потужність: 7 W

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

**Розміри та вага в упаковці [ESS
LED Bulb 7W 680lm E27 830 1CT/12
RCA]**

- EAN/UPC – виріб: 8718696822005
- Вага нетто: 0,050 kg
- Вага брутто: 0,060 kg
- Висота: 9,800 cm
- Довжина: 5,700 cm
- Ширина: 5,700 cm
- Артикул (12NC): 929001899487

**Розміри та вага в упаковці [ESS
LED Bulb 7W 680lm E27 830 1CT/12
RCA]**

- EAN/UPC – виріб: 8718696822005
- Вага нетто: 0,060 kg
- Вага брутто: 0,075 kg
- Висота: 10,500 cm
- Довжина: 6,100 cm
- Ширина: 6,100 cm
- Артикул (12NC): 929002298987



Дата виходу: 2021-11-15
Версія: 0.454

© 2021 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.