

PHILIPS

Грушевидная

светодиодный

9 Вт–80 Вт (лампы общего назначения: 80 Вт, компактные люминесцентные лампы: 15 Вт)

E27

Hue White



8718696822043



Уникальный дизайн

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Выбирайте экологичные решения

- Вы можете доверять информации, указанной на упаковке Philips.
- Не содержит ртути

Высококачественное светодиодное освещение, которое прослужит не один год

- Чтобы вашим глазам было комфортно

Особенности

Отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения

В световом пучке отсутствует инфракрасное излучение, поэтому не генерируется тепло, а благодаря отсутствию ультрафиолетовых лучей предметы и материалы не выцветают.

Не содержит ртути Чтобы вашим глазам было комфортно



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

Технические характеристики

Характеристики

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Технология: Светодиодный
- Тип стекла: Матовый

Размеры лампы

- Высота: 10,4 см
- Вес: 0,05 kg
- Ширина: 5,8 см

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 8 года
- коэффициент стабильности светового потока: 0.7
- Номинальный срок службы: 8 000 часов
- количество циклов включения: 50 000

Световые характеристики

- индекс цветопередачи (CRI): 70
- Цветовая температура: 3000 K
- Категория оттенка света: Hue White
- Номинальная светоотдача: 900 лм
- время запуска: <0.5 s
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- сила тока лампы: 80 mA
- Эффективность: 100 лм/В

Информация об упаковке

- Линейка продуктов: Основной

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: >0.5
- напряжение: 220–240 В
- Мощность в ваттах: 9 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 80 В

Расчетные значения

- Расчетная ширина светового пучка: 130 °
- Расчетный срок службы: 8 000 часов
- расчетная световая отдача: 900 лм
- расчетная мощность: 9 В

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696822043
- Масса нетто: 0,060 kg
- Масса брутто: 0,075 kg
- Высота: 10,500 см
- Длина: 6,100 см
- Ширина: 6,100 см
- Номер материала (12NC): 929002299287



Дата выпуска: 2021-10-19
Версия: 0.454

© 2021 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com