

PHILIPS

Лампа

СВІТЛОДІОДНА

9 Вт – 80 Вт (80 Вт розжар.,
15 Вт КЛЛ)

E27

Білий



8718696822043



Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Найсучасніша світлодіодна лампа — загальне домашнє освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

Обирайте рішення, що захищає природу

- Ви можете довіряти тому, що вказано на упаковці виробів Philips.
- Не містить ртуті

Світлодіодна лампа високої якості, яка працюватиме десятиріччями

- Розроблено для комфорту ваших очей

Найважливіше

Без УФ- та ІЧ-випромінювання

У світловому промені відсутня інфрачервона складова, тобто не випромінюється тепло, а також відсутня ультрафіолетова складова, так що фарба тканин та предметів під цим освітленням не вицвітає.

Не містить ртуті

Розроблено для комфорту ваших очей



Погані умови освітлення напружують зір. За надто яскравого світла — з'являються відблиски. За надто м'якого — починається мерехтіння. Але тепер ви можете зробити ваш простір яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

Характеристики

Характеристики лампи

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27

Розміри лампи

- Висота: 10,4 см
- Ширина: 5,8 см

Надійність

- Номінальний термін експлуатації: 8 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 50 000

Характеристики світла

- Індекс кольоропередачі (CRI): 70
- Колірна температура: 3000 K
- Номінальний світловий потік: 900 lm
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: миттєве досягнення максимальної яскравості

Різне

- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Ефективність: 100 lm/W

Інформація про упаковку

- Сімейство продуктів: Мейнстрім

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: >0.5
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 9 W
- Еквівалент потужності (Вт): 80 W

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696822043
- Вага нетто: 0,06 kg
- Вага брутто: 0,08 kg
- Висота: 10,5 см
- Довжина: 6,1 см
- Ширина: 6,1 см
- Номер матеріалу (12NC): 929002299287



Дата виходу: 2024-02-04
Версія: 0.466

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com