

# PHILIPS

## Лампа

### СВІТЛОДІОДНА

9 Вт – 80 Вт (80 Вт розжар.,  
15 Вт КЛЛ)

E27

Білий



8718696822043



## Лампа, яка відрізняється від усіх інших

Найсучасніша світлодіодна лампа — загальне домашнє освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

### Обирайте рішення, що захищає природу

- Ви можете довіряти тому, що вказано на упаковці виробів Philips.
- Не містить ртуті

### Світлодіодна лампа високої якості, яка працюватиме десятиріччями

- Розроблено для комфорту ваших очей

# Найважливіше

## Без УФ- та ІЧ-випромінювання

У світловому промені відсутня інфрачервона складова, тобто не випромінюється тепло, а також відсутня ультрафіолетова складова, так що фарба тканин та предметів під цим освітленням не вицвітає.

## Не містить ртуті

### Розроблено для комфорту ваших очей



Погані умови освітлення напружують зір. За надто яскравого світла — з'являються відблиски. За надто м'якого — починається мерехтіння. Але тепер ви можете зробити ваш простір яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

# Характеристики

## Характеристики лампи

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Технологія: СВИТЛОДІОДНА
- Тип скла: Матовий

## Розміри лампи

- Висота: 10,4 cm
- Вага: 0,05 kg
- Ширина: 5,8 cm

## Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 8 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 0.7
- Номінальний термін експлуатації: 8 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 50 000

## Характеристики світла

- Індекс кольоропередачі (CRI): 70
- Колірна температура: 3000 K
- Категорія кольору світла: Білий
- Номінальний світловий потік: 900 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості

## Різне

- EyeComfort: Так

## Інші характеристики

- Струм у лампі: 80 mA
- Ефективність: 100 lm/W

## Інформація про упаковку

- Сімейство продуктів: Мейнстрім

## Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: >0.5
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 9 W
- Еквівалент потужності (Вт): 80 W

## Номінальні значення

- Номінальний кут освітлення: 130 °
- Номінальний термін експлуатації: 8 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 900 lm
- Номінальна потужність: 9 W

**Характеристики лампи**

- EAN/UPC – виріб: 8718696822043
- Номінальний кут освітлення: 150 °
- Висота: 10,8 см
- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 12 а
- Кут розсіювання променю: 150 °
- Струм у лампі: 75 mA
- Вага нетто: 0,060 kg
- Номінальний термін експлуатації: 12 000 година (-н)
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Вага: 0,036 kg
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Стабільність кольору: 6SDCM
- Вага брутто: 0,075 kg
- EAN: 8718696822043
- Номінальний світловий потік: 900 lm
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Ширина: 6 см
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Висота: 10,500 см
- EOC: 871869682204300
- Номінальна пікова інтенсивність: 180
- Цоколь: E27
- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Колірна температура: 3000 K
- EyeComfort: Так
- Довжина: 6,100 см
- Назва продукту: ESS LEDBulb 9W 900lm E27 830 1CT/12 RCA
- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Номінальна потужність: 9 W
- Технологія: СВІТЛОДІЮДНА
- Категорія кольору світла: Білий
- Ширина: 6,100 см
- Напруга: 220-240 V
- Тип скла: Матовий
- Номінальний світловий потік: 900 lm
- Артикул (12NC): 929002299287
- Потужність (Вт): 9 W
- Довжина: 10,8 см
- Час увімкнення: <0.5 s
- Еквівалент потужності (Вт): 80 W
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 830 | CCT of 3000K
- Частота: 50-60



Дата виходу: 2022-06-14  
Версія: 0.463

© 2022 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.