

# PHILIPS

Лампа

СВІТЛОДІОДНА

12 Вт (98 Вт)

Цоколь E27

Білий

Без регулювання яскравості

8718696822609



## Яскраве світлодіодне освітлення, відмінна якість світла

Світлодіодні лампи Philips випромінюють прохолодне біле світло, відрізняються надзвичайно довгим строком служби та забезпечують суттєву економію електроенергії. Завдяки простому та елегантному дизайну ця лампа стане ідеальною заміною традиційних матових ламп.

### Енергоефективність

- Лампи зі зниженим споживанням енергії

### Створення теплої атмосфери

- Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання

### Більш, ніж просто освітлення

- Миттєве ввімкнення

# Найважливіше

**Енергоефективність**  
Проста світлодіодна лампа для повсякденного використання



Світлодіодна лампа Philips для повсякденного використання, ідеально задовольнить основні потреби у освітленні. Її прийнятний відтінок та надійна робота — це те, чого ви очікуєте від світлодіодної лампи за доступною ціною.

**Миттєве ввімкнення**

## Характеристики

### Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Тип скла: Матовий

### Розміри лампи

- Висота: 11 см
- Ширина: 6 см

### Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 0.7
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 50 000

### Характеристики світла

- Кут розсіювання світла: 200 °
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K
- Категорія кольору світла: Білий
- Номінальний світловий потік: 1360 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості

### Різне

- EyeComfort: Так

### Інші характеристики

- Струм у лампі: 120 mA

### Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 12 W
- Еквівалент потужності (Вт): 98 W

### Розміри та вага продукту

- Довжина: 11 см

### Номінальні значення

- Номінальний кут освітлення: 200 °
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 1360 lm
- Номінальна потужність: 12 W

### Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696822609
- Вага нетто: 0,060 kg
- Вага брутто: 0,075 kg
- Висота: 10,700 cm
- Довжина: 6,100 cm
- Ширина: 6,100 cm
- Артикул (12NC): 929001916137



Дата виходу: 2021-09-20  
Версія: 0.470

© 2021 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)