

PHILIPS

燈泡

LED

10W (83W)

B22 燈座

晝光色

非可調光式

8718696823224



明亮 LED 燈帶來優異的照明品質

飛利浦 LED 燈泡不但能提供冷白光，使用壽命也特別長，可立即大幅節省能源消耗。這款燈泡採用純粹雅致的設計，是霧面傳統燈泡的最佳替換選擇。

節能

- 燈泡降低能耗

營造溫馨氛圍

- 適合日常使用的簡便 LED

讓燈光超越照明

- 立即亮起

產品特點

節能
適合日常使用的簡便 LED



這款飛利浦日常使用型 LED 是滿足基本照明需求的完美燈泡，可以實惠價格提供美麗光線與 LED 應有的可靠效能。

立即亮起

規格

燈泡特性

- 可調光: 無
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性燈泡
- 插座: B22
- 玻璃類型: 霧面

燈泡尺寸

- 高度: 11 cm
- 寬度: 6 cm

耐用

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 0.7
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 開關次數: 50,000

照明特性

- 光束角度: 200 °
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 6500 K
- 光色類別: 晝光色
- 額定光通量: 1020 lm
- 開始時間: <0.5 s
- 啟動時間可提供 60% 亮度: 立即完全點亮

其他

- EyeComfort: 是

其他特性

- 燈電流: 92 mA

耗電量

- 功率因數: 0.5
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 10 W
- 可替換白熾燈泡瓦數: 83 W
- 節能標章: 3 Tick

產品尺寸與重量

- 長度: 11 cm

額定值

- 額定光束角度: 200 °
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 額定光通量: 1020 lm
- 額定功率: 10 W

技術規格

- 頻率: 50 to 60

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718696823224
- 淨重: 0.060 kg
- 淨重: 0.075 kg
- 高度: 13.700 cm
- 長度: 6.100 cm
- 寬度: 6.100 cm
- 材料編號 (12NC): 929001916037



出版日期: 2020-09-22
版本: 0.438

© 2020 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com