

# PHILIPS

## Грушевидная

Светодиод

7,5–2,5–1 Вт, 60 Вт

Цоколь E27

Холодный дневной свет

8718696827376



## Одна лампа. Ваш переключатель. Три режима освещения.

Меняйте освещение согласно вашему занятию. Используя светодиодную лампу Philips SceneSwitch, вы можете легко выбрать нужную настройку: яркий свет, естественное освещение или уютное теплое свечение. Вам потребуется только переключатель.

### Создайте теплую атмосферу

- Три режима освещения: 2700 К, 2500 К, 2200 К

### Свет высочайшего качества

- Чтобы вашим глазам было комфортно

### Нечто большее, чем просто освещение

- Диммер или дополнительная установка не требуется
- Мгновенное включение

# Особенности

## Три режима освещения

Свет может иметь различную цветовую температуру, которая выражается в кельвинах (К). Лампы с низким значением градусов Кельвина излучают теплое, мягкое свечение, тогда как лампы с более высоким значением отличаются более бодрящим светом. Новые лампы SceneSwitch позволяют переключать режимы, устанавливая функциональное или естественное освещение или включая уютный, теплый, приглушенный свет. Уровни освещенности меняются с 100 % до 40 % и до 10 %. Теперь вы с легкостью можете создать в комнате нужную атмосферу для любых целей или изменить освещение по настроению.

## Мягкое свечение светодиодов, комфортный для глаз свет



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных

ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

## Стандарт Plug and play



Диммер или дополнительная установка не требуются. Эта лампа не подходит для использования с диммерами. Если у вас есть диммер, установите его на 100 % яркости.

## Мгновенное включение

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Тип стекла: Матовый

## Размеры лампы

- Высота: 11,1 см
- Ширина: 6,1 см

## Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 0.7
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- количество циклов включения: 100 000

## Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 150 °
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 6500 К
- Категория оттенка света: холодный дневной свет
- Номинальная светоотдача: 806-380-140 лм
- Время запуска: <0.5 s
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение

## Прочее

- EyeComfort: Да

## Другие характеристики

- Сила тока лампы: 70 mA

## Информация об упаковке

- Линейка продуктов: SceneSwitch

**Энергопотребление**

- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 7,5, 2,5, 1 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 60 В

**Размеры и вес изделия**

- Длина: 11,1 см

**Расчетные значения**

- Расчетная ширина светового пучка: 150 °
- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 806–380–140 лм
- расчетная мощность: 7.5–2.5–1 В

**Технические характеристики**

- Частота: 50–60 Hz

**Размеры и масса упаковки**

- EAN/UPC — продукт: 8718696827376
- Масса нетто: 0,050 kg
- Масса брутто: 0,075 kg
- Высота: 15,300 см
- Длина: 6,500 см
- Ширина: 7,200 см
- Номер материала (12NC): 929001906727



Дата выпуска: 2022-06-30  
Версия: 0.517

© 2022 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)