

PHILIPS

Лампа

СВІТЛОДІОДНА

7,5-2,5-1 Вт-60 Вт

Цоколь E27

Холодне денне світло

8718696827376



Одна лампа. Старий вимикач. Три режими освітлення.

Змініть атмосферу в кімнаті, щоб вона краще відповідала вашій діяльності! Використовуючи світлодіодну лампу Philips SceneSwitch, ви можете легко переходити від яскравого режиму освітлення до природного, а також до затишної теплої підсвітки. Заміна вимикача не потрібна.

Створення теплої атмосфери

- Три налаштування освітлення: 2700 К, 2500 К та 2200 К

Високоякісний освітлювальний прилад

- Розроблено для комфорту ваших очей

Більш, ніж просто освітлення

- Світлорегулятор та додаткові пристрої не потрібні
- Миттєве ввімкнення

Найважливіше

Три режими освітлення

Світло може мати різні кольорові температури, що вимірюються у градусах Кельвіна (К). Лампи із низькими показниками у кельвінах видають більш тепле, спокійніше світло, в той час як лампи з вищим числом кельвінів світять прохолодніше та підбадьорюють. Ці нові лампи Scene Switch дозволяють перемикатися з функціонального освітлення на природне світло або затишну теплу підсвітку. Рівень яскравості можна змінювати зі 100% на 40% або на 10%. Тепер ви можете легко налаштувати атмосферу у кімнаті для різноманітних справ або у відповідності до вашого настрою.

М'які світлодіоди, світло яких не ріже очі



Погані умови освітлення напружують зір. Надто яскраве світло — з'являються відблиски. Надто м'яке — починається мерехтіння. Але тепер ви можете робити ваше оточення яскравішим за допомогою світлодіодів, спеціально розроблених так, щоб вони не втомлювали очі, та створити ідеальну атмосферу у вашій домівці.

Увімкніть та користуйтеся



Не потребує додаткових монтажних робіт або вимикача-регулятора яскравості. Ця лампа не підходить для використання з регуляторами яскравості. При використанні разом із регулятором встановіть його на 100% яскравості.

Миттєве увімкнення

Характеристики

Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Тип скла: Матовий

Розміри лампи

- Висота: 11,1 см
- Ширина: 6,1 см

Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 15 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 0.7
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 100 000

Характеристики світла

- Кут розсіювання світла: 150 °
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 6500 K
- Категорія кольору світла: Холодне денне світло
- Номінальний світловий потік: 806-380-140 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості

Різне

- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Струм у лампі: 70 mA

Інформація про упаковку

- Сімейство продуктів: SceneSwitch

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 7,5, 2,5, 1 W
- Еквівалент потужності (Вт): 60 W
- Рівень енергоефективності: 3 Tick

Розміри та вага продукту

- Довжина: 11,1 cm

Номінальні значення

- Номінальний кут освітлення: 150 °
- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 806-380-140 lm
- Номінальна потужність: 7.5-2.5-1 W

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718696827376
- Вага нетто: 0,050 kg
- Вага брутто: 0,075 kg
- Висота: 15,300 cm
- Довжина: 6,500 cm
- Ширина: 7,200 cm
- Артикул (12NC): 929001906727



Дата виходу: 2021-03-01
Версія: 0.486

© 2021 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com