

PHILIPS

Mum ve Lustre

LED

5,5 W-40 W

E14

Sıcak Beyaz



8718696829813



Parlak LED aydınlatma

Philips LED ampuller, yüksek kaliteli ışık, olağanüstü uzun ömür ve anında önemli miktarda enerji tasarrufu sağlar.

Yüksek kaliteli ışık

- Işık hakkında bilgi edinin

Eski ampulleriniz için basit bir alternatif seçin

- Standart akkor ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir

Özellikler

Işık hakkında bilgi edinin



Renk sıcaklığı: ışıkların farklı renk sıcaklıkları bulunabilir, bu değer Kelvin (K) adı verilen birimlerle gösterilir. Düşük Kelvin değerine sahip ampuller sıcak ve daha sakin bir ışık yaratırken, daha yüksek Kelvin değerine sahip ampuller soğuk ve daha enerji verici bir ışık üretir. CRI: renk oluşturma dizini (CRI) bir ışık kaynağının renk görünümü üzerindeki etkisini açıklamak için kullanılır. Doğal günışığının CRI değeri

100'dür. Philips LED ampullerin CRI değeri daima 80'in üzerindedir, bu da renklerin gerçek ve doğal görünmesini sağlar.

Standart akkordların yerine geçer

Göz alıcı tasarıma ve tanıdık biçime sahip, enerji tasarrufu sağlayan bu LED ampul, geleneksel akkor ampuller için sürdürülebilir ideal alternatiftir.

Teknik Özellikler

Özellikler

- Kısılabılır: Hayır
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan mum
- Soket: E14
- Teknoloji: LED
- Cam türü: Buzlu

Ampul boyutları

- Yükseklik: 10,6 cm
- Ağırlık: 0,031 kg
- Genişlik: 3,5 cm

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- lumen bakım faktörü: 70%
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 15.000

Işık özellikleri

- Işın açısı: 270 °
- Renk tutarlılığı: 6SDCM
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Işık Renk Kategorisi: Sıcak Beyaz
- Nominal ışık akısı: 470 lm
- Başlama süresi: <0.5 s
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 45 mA
- Verim: 85,45 lm/W

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8718696829813
- EOC: 871869682981300
- Ürün başlığı: LED 40W B35 E14 WW FR ND 1BC/6 DISC

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.51
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 5,5 W
- Watt eşdeğeri: 40 W

Nominal değerler

- Nominal ışın açısı: 270 °
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Nominal ışık akısı: 470 lm
- Nominal güç: 5.5 W



Yayın tarihi: 2023-11-10
Sürüm: 0.269

© 2023 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com