

PHILIPS

หลอดไฟ

LED

5.5 วัตต์-55 วัตต์

ขั้ว E14

โทนแสงสีขาว

8718696844731



หลอดไฟที่ไม่เหมือนใคร

หลอดไฟ LED ทันสมัยให้แสงสว่างสำหรับโซลูชันแสงสว่างทั่วไปภายในอาคาร คุณจะประหยัดค่าไฟได้ทันทีโดยไม่ลดทอนคุณภาพในการให้แสงสว่าง ทั้งยังลดความถี่ในการเปลี่ยนหลอดไฟอีกด้วย

แสงสว่างคุณภาพสูง

- ไม่มีการกระพริบที่มองเห็นได้
- ส่องสว่างทั่วบริเวณ

เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน

- หลอดไฟอายุการใช้งานสูงถึง 15 ปี

ไฮไลท์

ไม่มีการกระพริบที่มองเห็นได้

เมื่อไฟของคุณกระพริบติดต่อกันอย่างรวดเร็ว อาจไม่ติดดวงตาของคุณ ทำให้เกิดอาการปวดหัว และกระตังทำให้ผู้ที่มีความไวต่อแสงมีอาการกำเริบ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าพึงปรารถนาและไม่ควรจะเกิดขึ้น หลอดไฟ LED สามารถกระพริบเนื่องจากการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อกระแสของไดรฟ์เวอร์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากไฟ LED ของ Philips ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการผันแปรในกระแสของไดรฟ์เวอร์ซึ่งกำจัดปัจจัยที่ทำให้เกิดการกระพริบ ดังนั้นคุณจะไม่เห็นแสงกระพริบแม้สักนิดเดียว

ส่องสว่างทั่วบริเวณ

ด้วยรูปทรงที่แม้จะเป็นดีไซน์วินเทจแต่ก็เปี่ยมด้วยนวัตกรรม ทำให้หลอดไฟ LED รุ่นนี้ป้องกันเงาที่โดยปกติจะปรากฏที่ขอบกระจายลำแสง จึงได้ผลลัพธ์เป็นโทนแสงสีเหลืองดูเป็นธรรมชาติอยู่รอบๆ

อายุการใช้งานเฉลี่ย 15,000 ชั่วโมง



ด้วยอายุการใช้งานสูงถึง 15,000 ชั่วโมง คุณจึงไม่ต้องคอยเปลี่ยนหลอดไฟบ่อยๆ และเพลิดเพลินกับแสงสว่างได้ยาวนานถึง 15 ปี

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- หรีแสงได้: ไม่มี
- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: หลอดไฟที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ช่อง: E14
- ประเภทของกระจก: ฝ้า
- ผิวหลอดไฟ: Frosted

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 9.6 cm
- ความกว้าง: 3.8 cm

การออกแบบและตกแต่ง

- วัสดุ: พลาสติก

ความทนทาน

- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 200 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 6500 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 600 lm
- เวลาออร์มอ์พจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้

คุณลักษณะอื่นๆ

- ประสิทธิภาพ: 109 lm/W

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN: 8718696844731
- EOC: 871869684473100
- ชื่อผลิตภัณฑ์: DLStick 5.5W E14 6500K 1PF/12 APR

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.51
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 5.5 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 55 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 9.6 cm

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718696844731
- น้ำหนักสุทธิ: 0.04 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.04 kg
- ความสูง: 13.1 cm
- ความยาว: 4 cm
- ความกว้าง: 4 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929001900807



วันที่ออก: 2024-02-04
เวอร์ชัน: 0.133

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com