

# PHILIPS

bohlam

LED

7,5W-68W

E27 kap

Putih Sejuk

8718696844892



## Lampu tiada tanding

Lampu LED canggih yang menghadirkan solusi pencahayaan umum untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

### Lampu berkualitas tinggi

- Tidak berkedip
- Cahaya di seluruh ruangan

### Pilih solusi berkelanjutan

- Lampu dengan masa pakai lama - Hingga 15 tahun

# Kelebihan Utama

## Tidak berkedip

Bila lampu berkedip cepat, tidak akan nyaman di mata, mengakibatkan sakit kepala, dan bahkan memicu serangan bagi penderita epilepsi fotosensitif. Sangat tidak menyenangkan dan harus dihindari. LED dapat berkedip karena respons cepat terhadap arus driver. Namun, karena Philips LED dirancang sedemikian rupa sehingga variasi dalam output arus driver diminimalkan, menghilangkan faktor-faktor penyebab berkedip. Jadi, Anda tidak akan melihatnya sedikit pun.

## Cahaya di seluruh ruangan

Berkat bentuk desainnya yang inovatif namun vintage, lampu LED ini tidak menghasilkan bayangan yang biasanya muncul di bagian tepi sebaran cahaya. Hasilnya? Cahaya kuning natural yang merata.

## Masa pakai rata-rata terukur 15.000 jam



Dengan masa pakai hingga 15.000 jam, Anda tidak perlu repot sering mengganti lampu dan nikmati solusi penerangan sempurna selama lebih dari 15 tahun.

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Dapat diredupkan: Tidak
- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lampu nondireksional
- Soket: E27
- Teknologi: LED
- Jenis kaca: frosted

## Dimensi lampu

- Tinggi: 11,43 cm
- Berat: 0,039 kg
- Lebar: 3,72 cm

## Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Nominal masa pakai: 15.000 jam
- Jumlah siklus dinyalakan/dimatikan: 50.000

## Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 200 °
- Konsistensi warna: 6SDCM
- Indeks sesuaian warna (CRI): 80
- Suhu warna: 4000 K
- Kategori Warna Cahaya: Putih Sejuk
- Flux cahaya nominal: 806 lm
- Waktu mulai: <0.5 s
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: Cahaya penuh seketika

## Lain-lain

- EyeComfort: Y

## Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 65 mA
- Efikasi: 107 lm/W

## Informasi kemasan

- EAN: 8718696844892
- EOC: 871869684489200
- Nama produk: DLStick 7.5W E27 4000K 1PF/12 APR

## Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.51
- Voltase: 220–240 V
- Watt: 7,5 W
- Watt yang setara: 68 W

#### Dimensi & berat produk

- Panjang: 11,43 cm

#### Nilai terukur

- Sudut berkas cahaya terukur: 200 °
- Masa pakai terukur: 15.000 jam
- Flux cahaya terukur: 806 lm
- Daya listrik terukur: 7.5 W

#### Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50-60 Hz

#### Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8718696844892
- Berat bersih: 0,030 kg
- Berat kotor: 0,043 kg
- Tinggi: 14,700 cm
- Panjang: 3,900 cm
- Lebar: 3,900 cm
- Nomor bahan (12NC): 929001901207



Tanggal dikeluarkan:  
2022-07-28  
Versi: 0.125

© 2022 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.