



Lampu tiada tanding

Lampu LED canggih yang menghadirkan solusi pencahayaan umum untuk aktivitas dalam ruangan sehari-hari. Anda akan menghemat biaya listrik dan mengurangi frekuensi penggantian lampu, tanpa mengurangi kualitas pencahayaan.

Lampu berkualitas tinggi

- Tidak berkedip
- · Cahaya di seluruh ruangan

Pilih solusi berkelanjutan

· Lampu dengan masa pakai lama - Hingga 15 tahun

Kelebihan Utama

Tidak berkedip

Bila lampu berkedip cepat, tidak akan nyaman di mata, mengakibatkan sakit kepala, dan bahkan memicu serangan bagi penderita epilepsi fotosensitif. Sangat tidak menyenangkan dan harus dihindari. LED dapat berkedip karena respons cepat terhadap arus driver. Namun, karena Philips LED dirancang sedemikian rupa sehingga variasi dalam output arus driver diminimalkan, menghilangkan faktor-faktor penyebab berkedip. Jadi, Anda tidak akan melihatnya sedikit pun.

Cahaya di seluruh ruangan

Berkat bentuk desainnya yang inovatif namun vintage, lampu LED ini tidak menghasilkan bayangan yang biasanya muncul di bagian tepi sebaran cahaya. Hasilnya? Cahaya kuning natural yang merata.

Masa pakai rata-rata terukur 15.000 jam



Dengan masa pakai hingga 15.000 jam, Anda tidak perlu repot sering mengganti lampu dan nikmati solusi penerangan sempurna selama lebih dari 15 tahun.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

· Dapat diredupkan: Tidak

· Penggunaan: Dalam ruangan

· Bentuk lampu: Lampu nondireksional

· Soket: E27

Jenis kaca: frostedLapisan bohlam: SuramMaterial Bohlam: Plastik

Dimensi lampu

Tinggi: 11,43 cmLebar: 3,72 cm

Desain dan lapisan

· Bahan: Plastik

Daya tahan

Nominal masa pakai: 15.000 jamJumlah siklus sakelar: 50.000

Karakteristik cahaya

Sudut berkas cahaya: 200°

· Indeks renderasi warna (CRI): 80

· Suhu warna: 3000 K

· Flux cahaya nominal: 950 lm

 Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika

Lain-lain

· EyeComfort: Y

Karakteristik lain

· Efikasi: 100 lm/W

Informasi kemasan

• EAN: 8718696844960 • EOC: 871869684496000

 Nama produk: DLStick 9.5W E27 3000K 1PF/12 APR

Konsumsi daya

Faktor daya: 0.51Voltase: 220-240 V

• Watt: 9,5 W

· Watt yang setara: 80 W

Dimensi dan berat produk

• Panjang: 11,43 cm

Spesifikasi teknis

• Frekuensi: 50-60 Hz

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC produk: 8718696844960
- · Berat bersih: 0,04 kg
- Berat kotor: 0,05 kg
- Tinggi: 14,8 cm
- Panjang: 4 cm
- Lebar: 4 cm
- Nomor material (12NC): 929001901407



Tanggal dikeluarkan: 2024-02-03 Versi: 0.148 © 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.