

PHILIPS

Bóng đèn

LED

9,5W-80W

Đui E27

Trắng

8718696844960



Bóng đèn không giống như bất kỳ loại bóng đèn nào khác

Bóng đèn LED hiện đại cung cấp một giải pháp chiếu sáng chung cho các hoạt động trong nhà hàng ngày. Bạn sẽ tiết kiệm chi phí điện ngay lập tức và giảm tần suất phải thay bóng đèn mà không làm suy giảm chất lượng chiếu sáng của bạn.

Đèn chất lượng cao

- Không còn hiện tượng nhấp nháy
- Ánh sáng tỏa ra xung quanh

Lựa chọn cho giải pháp bền vững

- Bóng có tuổi thọ dài - Lên đến 15 năm

Những nét chính

Không còn hiện tượng nhấp nháy

Khi đèn nhấp nháy nhanh, mắt bạn có thể bị khó chịu, đau đầu, thậm chí còn gây nên cơn động kinh với những người mắc chứng động kinh cảm quang. Cả hai điều này đều không mấy dễ chịu và hoàn toàn có thể loại bỏ. Các đèn LED có thể nhấp nháy do phản hồi nhanh với dòng điện của nguồn. Tuy nhiên, do đèn LED Philips được thiết kế để giảm thiểu các giá trị biên thiên trong dòng điện đầu ra của nguồn, loại bỏ các yếu tố có thể gây hiện tượng nhấp nháy. Từ đó bạn sẽ không còn thấy hiện tượng này, dù chỉ là một chút xíu.

Ánh sáng tỏa ra xung quanh

Nhờ vào hình dáng thiết kế cải tiến mà vẫn cổ điển, bóng đèn LED này loại bỏ bóng đen thường xuất hiện ở rìa chùm sáng. Nhờ đó, không gian sẽ tràn ngập ánh sáng trắng âm tự nhiên.

Tuổi thọ trung bình định mức 15.000 giờ



Với tuổi thọ lên đến 15.000 giờ, bạn có thể giảm bớt phiền phức khi thường xuyên thay thế bóng đèn và tận hưởng giải pháp chiếu sáng hoàn hảo trong hơn 15 năm.

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Bóng có ánh sáng tỏa tròn
- Ổ cắm: E27
- Công nghệ: LED
- Loại thủy tinh: Sương giá

Kích thước đèn

- Chiều cao: 11,43 cm
- Khối lượng: 0,042 kg
- Chiều rộng: 3,72 cm

Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 15 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 70%
- Tuổi thọ định danh: 15.000 h
- Số chu kỳ bật/tắt: 50.000

Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 200 °
- Màu sắc đồng nhất: 6SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Nhiệt độ màu: 3000 K
- Danh mục màu ánh sáng: Trắng
- Quang thông danh định: 950 lm
- Thời gian khởi động: <0.5 s
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: sáng hết công suất tức thì

Những thông tin khác

- EyeComfort: Có

Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 84 mA
- Hiệu quả: 100 lm/W

Thông tin đóng gói

- EAN: 8718696844960
- EOC: 871869684496000
- Tên sản phẩm: DLStick 9.5W E27 3000K 1PF/12 APR

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.51
- Điện thế: 220-240 V
- Công suất: 9,5 W
- Công suất tương đương: 80 W

Kích thước và trọng lượng sản phẩm

- Chiều dài: 11,43 cm

Giá trị định mức

- Góc chiếu định mức: 200 °
- Tuổi thọ định mức: 15.000 h
- Quang thông định mức: 950 lm
- Công suất định mức: 9.5 W

Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50-60 Hz

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8718696844960
- Khối lượng tịnh: 0,030 kg
- Tổng trọng lượng: 0,040 kg
- Chiều cao: 14,700 cm
- Chiều dài: 3,900 cm
- Chiều rộng: 3,900 cm
- Mã sản phẩm (12NC): 929001901407



Ngày phát hành:
2023-05-17
Phiên bản: 0.148

© 2023 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tam khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com