

PHILIPS

หลอดไฟ

LED

15 วัตต์-100 (GLS 100 วัตต์, CFL
20 วัตต์) วัตต์

E27

สีขาว

8718699618964



หลอดไฟ LED ทนสมั้ยเพื่อ บ้านคุณ

หลอดไฟ LED ของ Philips ให้แสงสีขาวอบอุ่นที่สวยงาม พร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนาน และการประหยัดพลังงานอันน่าเหลือเชื่อ ด้วยการออกแบบที่สว่างงามและสะอาดตา ทำให้หลอดไฟดวงนี้ลงตัวเหมาะที่จะมาแทนที่หลอดไฟดั้งเดิมแบบเก่าของคุณ

แสงสว่างคุณภาพสูง

- เรียนรู้เกี่ยวกับแสง

แสงไฟที่มากกว่าความสว่าง

- LED ธรรมดาสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน
- สว่างขึ้นในที่

ไฮไลต์

เรียนรู้เกี่ยวกับแสง



อุณหภูมิสี: แสงอาจมีอุณหภูมิสีที่แตกต่างกันไป แสดงเป็นหน่วยเรียกว่า เคลวิน (K) หลอดไฟที่มีค่าเคลวินต่ำจะให้แสงที่อบอุ่นและสงบ ในขณะที่

ที่หลอดไฟที่มีเคลวินสูงกว่าจะให้แสงที่เย็น ทรงพลัง CRI: Color Rendering Index (CRI) หรือดัชนีความถูกต้องของสีนั้นใช้สำหรับอธิบายผลของแหล่งกำเนิดแสงต่อสีที่ปรากฏ แสงอาทิตย์มีค่า 100 CRI ซึ่ง CRI ของหลอดไฟ LED ของ Philips นั้นสูงกว่า 80 เสมอเพื่อให้สีที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด

สว่างขึ้นในทันที

LED ธรรมดาสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน



Philips everyday LED เป็นหลอดไฟที่เหมาะสมสำหรับความต้องการแสงไฟขั้นพื้นฐานของคุณ โดยจะให้แสงที่สวยงามและประสิทธิภาพการทำงานที่เชื่อถือได้ตามที่คุณจะคาดหวังจาก LED ในราคาที่ไม่แพง

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- หรีแสงได้: ไม่มี
- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: อื่น ๆ
- ซ็อก: E27
- เทคโนโลยี: LED
- ประเภทของกระจก: ฝา

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 8.2 cm
- น้ำหนัก: 0.125 kg
- ความกว้าง: 15 cm

ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 a
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 70%
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 120 °
- ความสม่ำเสมอของสี: 6SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 3000 K
- หมวดหมู่สีของแสงไฟ: ขาว
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 1250 lm
- เวลาในการติดสว่าง: 0.45 s
- เวลาออร์มอัฟจนถึงส่องสว่าง 60%: poc

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 125 mA
- ประสิทธิภาพ: 83 lm/W

ข้อมูลบรรจภัณฑ์

- EAN: 8718699618964
- EOC: 871869961896400
- ชื่อผลิตภัณฑ์: UFO LEDBulb 15W E27 3000K 230V 1CT/6

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 15 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 100(100W GLS, 20W CFL) W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 8.2 cm

ค่าที่กำหนด

- มุมของลำแสงที่กำหนด: 120 °
- อัตราอายุการใช้งาน: 15,000 ชั่วโมง
- อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 1250 lm
- อัตรากำลัง: 15 W

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718699618964
- น้ำหนักสุทธิ: 0.137 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.154 kg
- ความสูง: 15.500 cm
- ความยาว: 15.500 cm
- ความกว้าง: 8.500 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929001971407



วันที่ออก: 2023-11-10
เวอร์ชัน: 0.269

© 2023 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com