

PHILIPS
LED
Lampu
15W-100W (100W GLS,
20W CFL)
E27
Cool daylight

8718699618988



Pencahayaan LED canggih untuk rumah

Lampu Philips LED menghadirkan cahaya kuning yang indah, masa pakai sangat panjang, dan penghematan energi langsung yang signifikan. Dengan desain murni dan elegan, lampu ini sempurna untuk mengganti lampu biasa.

Menyala seketika

- Menyala seketika

Pilih lampu berkualitas tinggi

- Pelajari tentang cahaya

Lampu yang lebih dari sekadar penerangan

- LED sederhana untuk penggunaan sehari-hari

PHILIPS

Kelebihan Utama

Menyala seketika Pelajari tentang cahaya



Suhu Warna: cahaya dapat memiliki suhu warna berbeda, yang dinyatakan dalam satuan Kelvin (K). Lampu dengan nilai Kelvin rendah

menghasilkan cahaya yang lebih tenang dan hangat, sementara lampu dengan nilai Kelvin tinggi menghasilkan cahaya yang sejuk dan lebih membangkitkan semangat. CRI: indeks perenderan warna (CRI\color rendering index) digunakan untuk menjelaskan efek warna sumber cahaya terhadap tampilan warna. Cahaya alami memiliki CRI 100. CRI lampu LED Philips selalu lebih dari 80, ini memastikan warna ditampilkan seperti aslinya dan alami.

LED sederhana untuk penggunaan sehari-hari



LED Philips sehari-hari adalah lampu yang sempurna untuk kebutuhan dasar lampu Anda. Lampu ini memberikan cahaya yang indah dan performa LED andal dengan harga terjangkau.

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Dapat diredupkan: Tidak
- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lainnya
- Soket: E27
- Teknologi: LED
- Jenis kaca: Suram

Dimensi lampu

- Tinggi: 8,2 cm
- Berat: 0,125 kg
- Lebar: 15 cm

Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Nominal masa pakai: 15.000 jam
- Jumlah siklus dinyalakan/dimatikan: 50.000

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 120 °
- Konsistensi warna: 6SDCM
- Indeks sesuaian warna (CRI): 80
- Suhu warna: 6500 K
- Kategori Warna Cahaya: Cool Daylight
- Flux cahaya nominal: 1300 lm
- Waktu mulai: 0,45 s
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: Cahaya penuh seketika

Lain-lain

- Kenyamanan Mata: Y

Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 125 mA
- Kandungan merkuri: 0 mg
- Lampu saat ini: 86 lm/W

Informasi kemasan

- EAN: 8718699618988
- EOC: 871869961898800
- Nama produk: UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6

Konsumsi daya

- Konsumsi daya per 1000 jam: 15 kW
- Faktor daya: 0.5
- Voltase: 220-240 V
- Watt: 15 W
- Watt yang setara: 100(100W GLS, 20W CFL) W

Nilai terukur

- Sudut berkas cahaya terukur: 120 °
- Masa pakai terukur: 15.000 jam
- Flux cahaya terukur: 1300 lm
- Daya listrik terukur: 15 W

Dimensi & berat kemasan

- SAP EAN/UPC - Bagian: 8718699618988
- EAN/UPC - Kasus: 8718699618995
- Berat Kotor SAP EAN (Bagian): 0,154 kg
- Berat bersih (Bagian): 0,137 kg
- Tinggi SAP (Bagian): 15,500 cm
- Panjang SAP (Bagian): 15,500 cm
- Lebar SAP (Bagian): 8,500 cm



Tanggal dikeluarkan:
2019-11-08
Versi: 0.145

© 2019 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.