

# PHILIPS

หลอดไฟ

LED

15 วัตต์ - 100 วัตต์ (GLS 100, CLFi 27)

E27

โทนแสงสีขาว

8718699618988



## หลอดไฟ LED ทนสมั้ยเพื่อ บ้านคุณ

หลอดไฟ LED ของ Philips ให้แสงสีขาวอบอุ่นที่สวยงาม พร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนาน และการประหยัดพลังงานอันน่าเหลือเชื่อ ด้วยการออกแบบที่สง่างามและสะอาดตา ทำให้หลอดไฟดวงนี้ลงตัวเหมาะที่จะมาแทนที่หลอดไฟดั้งเดิมแบบฝ้าของคุณ

### แสงสว่างคุณภาพสูง

- เรียนรู้เกี่ยวกับแสง

### แสงไฟที่มากกว่าความสว่าง

- LED ธรรมดาสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน
- สว่างขึ้นในที่

# ไฮไลท์

## เรียนรู้เกี่ยวกับแสง



อุณหภูมิสี: แสงอาจมีอุณหภูมิสีที่แตกต่างกันไป แสดงเป็นหน่วยเรียกว่า เคลวิน (K) หลอดไฟที่มีค่าเคลวินต่ำจะให้แสงที่อบอุ่นและสงบ ในขณะที่

ที่หลอดไฟที่มีเคลวินสูงกว่าจะให้แสงที่เย็น ทรงพลัง CRI: Color Rendering Index (CRI) หรือดัชนีความถูกต้องของสีนั้นใช้สำหรับอธิบายผลของแหล่งกำเนิดแสงต่อสีที่ปรากฏ แสงอาทิตย์มีค่า 100 CRI ซึ่ง CRI ของหลอดไฟ LED ของ Philips นั้นสูงกว่า 80 เสมอเพื่อให้สีที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด

## สว่างขึ้นในทันที

## LED ธรรมดาสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวัน



Philips everyday LED เป็นหลอดไฟที่เหมาะสมสำหรับความต้องการแสงไฟขั้นพื้นฐานของคุณ โดยจะให้แสงที่สวยงามและประสิทธิภาพการทำงานที่เชื่อถือได้ตามที่คุณจะคาดหวังจาก LED ในราคาที่ไม่แพง

# รายละเอียดเฉพาะ

## คุณลักษณะหลอดไฟ

- หรีแสงได้: ไม่มี
- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: อื่น ๆ
- ช่อง: E27
- ประเภทของกระจก: ฝ้า
- ผิวหลอดไฟ: Frosted

## ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 8 cm
- ความกว้าง: 15 cm

## การออกแบบและตกแต่ง

- วัสดุ: พลาสติก

## ความทนทาน

- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 50,000

## คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 120 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 6500 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 1700 lm
- เวลาออร์มอัปจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที

## อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- สบายตา: ได้

## คุณลักษณะอื่นๆ

- ประสิทธิภาพ: 113 lm/W

## ข้อมูลบรรจุก้นท์

- EAN: 8718699618988
- EOC: 871869961898800
- ชื่อผลิตภัณฑ์: UFO LEDBulb 15W E27 6500K 230V 1CT/6

#### การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 15 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 100 W

#### ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 8 cm

#### ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

#### ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718699618988
- น้ำหนักสุทธิ: 0.12 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.18 kg
- ความสูง: 5.7 cm
- ความยาว: 15.6 cm
- ความกว้าง: 8.6 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929001971507



วันที่ออก: 2024-02-04  
เวอร์ชัน: 0.330

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)