

PHILIPS

燈泡

LED

15W-100 (100W GLS、20W CFL)

W

B22

日色

8718699619008



適合居家照明的先進 LED 技術

飛利浦 LED 燈泡不但能提供優美的暖白光，使用壽命也特別長，可立即大幅節省能源消耗。這款燈泡採用純粹優雅的設計，是霧面傳統燈泡的最佳替換選擇。

高品質照明

- 瞭解光線

讓燈光超越照明

- 適合日常使用的簡便 LED
- 立即亮起

產品特點

瞭解光線



色溫: 光線有不同的色溫, 以 Kelvin (K) 為單位來表示。Kelvin 值較低的燈泡會產生

較溫馨的寧靜光線, 而 Kelvin 值較高的燈泡則提供較令人振奮的冷調光線。CRI: 演色性指數 (CRI) 用於表示光源對顏色外觀造成的效果。自然光的 CRI 為 100。飛利浦 LED 燈泡的 CRI 一律都在 80 以上, 確保顯示真實自然的色彩。

立即亮起

適合日常使用的簡便 LED



這款飛利浦日常使用型 LED 是滿足基本照明需求的完美燈泡, 可以實惠價格提供美麗光線與 LED 應有的可靠效能。

規格

燈泡特性

- 可調式: 無
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 其他
- 插座: B22

燈泡尺寸

- 高度: 8.2 cm
- 寬度: 15 cm

耐用性

- 標稱使用壽命: 15,000 h
- 更換週期數目: 50,000

照明特性

- 光束角度: 120 °
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 3000 K
- 額定光通量: 1250 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 立即完全點亮

其他

- EyeComfort: 是

其他特性

- 效率: 83 lm/W

包裝資訊

- EAN: 8718699619008
- EOC: 871869961900800
- 產品名稱: UFO LEDBulb 15W B22 3000K 230V 1CT/6

耗電量

- 功率因數: 0.5
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 15 W
- 等效瓦數: 100(100W GLS, 20W CFL) W

產品尺寸與重量

- 長度: 8.2 cm

技術規格

- 頻率: 50-60 Hz

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718699619008
- 淨重: 0.14 kg
- 淨重: 0.15 kg
- 高度: 15.5 cm
- 長度: 15.5 cm
- 寬度: 8.5 cm
- 材質編號 (12NC): 929001971607



出版日期: 2024-02-04
版本: 0.242

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com