

PHILIPS  
LED  
Lampu  
24W-100W (150W GLS,  
40W CFL)  
E27  
Cool daylight

8718699619060



## Pencahayaan LED canggih untuk rumah

Lampu Philips LED menghadirkan cahaya kuning yang indah, masa pakai sangat panjang, dan penghematan energi langsung yang signifikan. Dengan desain murni dan elegan, lampu ini sempurna untuk mengganti lampu biasa.

### **Menyala seketika**

- Menyala seketika

### **Pilih lampu berkualitas tinggi**

- Pelajari tentang cahaya

### **Lampu yang lebih dari sekadar penerangan**

- LED sederhana untuk penggunaan sehari-hari

# PHILIPS

# Kelebihan Utama

## Menyala seketika Pelajari tentang cahaya



Suhu Warna: cahaya dapat memiliki suhu warna berbeda, yang dinyatakan dalam satuan Kelvin (K). Lampu dengan nilai Kelvin rendah

menghasilkan cahaya yang lebih tenang dan hangat, sementara lampu dengan nilai Kelvin tinggi menghasilkan cahaya yang sejuk dan lebih membangkitkan semangat. CRI: indeks perenderan warna (CRI\color rendering index) digunakan untuk menjelaskan efek warna sumber cahaya terhadap tampilan warna. Cahaya alami memiliki CRI 100. CRI lampu LED Philips selalu lebih dari 80, ini memastikan warna ditampilkan seperti aslinya dan alami.

## LED sederhana untuk penggunaan sehari-hari



LED Philips sehari-hari adalah lampu yang sempurna untuk kebutuhan dasar lampu Anda. Lampu ini memberikan cahaya yang indah dan performa LED andal dengan harga terjangkau.

# Spesifikasi

## Karakteristik lampu

- Dapat diredupkan: Tidak
- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lainnya
- Soket: E27
- Teknologi: LED
- Jenis kaca: Suram

## Dimensi lampu

- Tinggi: 8,2 cm
- Berat: 0,235 kg
- Lebar: 20 cm

## Daya tahan

- Rata-rata masa pakai (pemakaian 2,7 jam/hari): 15 tahun
- Faktor perawatan lumen: 70%
- Nominal masa pakai: 15.000 jam
- Jumlah siklus dinyalakan/dimatikan: 50.000

## Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 120 °
- Konsistensi warna: 6SDCM
- Indeks sesuaian warna (CRI): 80
- Suhu warna: 6500 K
- Kategori Warna Cahaya: Cool Daylight
- Flux cahaya nominal: 2250 lm
- Waktu mulai: 0,45 s
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: Cahaya penuh seketika

## Lain-lain

- Kenyamanan Mata: Y

## Karakteristik lain

- Lampu saat ini: 210 mA
- Kandungan merkuri: 0 mg
- Lampu saat ini: 93 lm/W

## Informasi kemasan

- EAN: 8718699619060
- EOC: 871869961906000
- Nama produk: UFO LEDBulb 24W E27 6500K 230V 1CT/6

**Konsumsi daya**

- Konsumsi daya per 1000 jam: 24 kW
- Faktor daya: 0.5
- Voltase: 220-240 V
- Watt: 24 W
- Watt yang setara: 100(150W GLS, 40W CFL) W

**Nilai terukur**

- Sudut berkas cahaya terukur: 120 °
- Masa pakai terukur: 15.000 jam
- Flux cahaya terukur: 2250 lm
- Daya listrik terukur: 24 W

**Dimensi & berat kemasan**

- SAP EAN/UPC - Bagian: 8718699619060
- EAN/UPC - Kasus: 8718699619077
- Berat Kotor SAP EAN (Bagian): 0,240 kg
- Berat bersih (Bagian): 0,220 kg
- Tinggi SAP (Bagian): 21,000 cm
- Panjang SAP (Bagian): 21,000 cm
- Lebar SAP (Bagian): 8,500 cm



Tanggal dikeluarkan:  
2019-11-08  
Versi: 0.146

© 2019 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.