

PHILIPS

Bohlam

LED

24W-150W (GLS 150, CLFI 45)

E27

Cool daylight

8718699619060



Pencahayaan LED canggih untuk rumah

Lampu Philips LED menghadirkan cahaya kuning yang indah, masa pakai sangat panjang, dan penghematan energi langsung yang signifikan. Dengan desain murni dan elegan, lampu ini sempurna untuk mengganti lampu biasa.

Lampu berkualitas tinggi

- Pelajari tentang cahaya

Lampu yang lebih dari sekadar penerangan

- LED sederhana untuk penggunaan sehari-hari
- Menyala seketika

Kelebihan Utama

Pelajari tentang cahaya



Suhu Warna: cahaya dapat memiliki suhu warna berbeda, yang dinyatakan dalam satuan Kelvin (K). Lampu dengan nilai Kelvin rendah menghasilkan cahaya yang lebih tenang dan hangat, sementara lampu

dengan nilai Kelvin tinggi menghasilkan cahaya yang sejuk dan lebih membangkitkan semangat. CRI: indeks perenderan warna (CRI\color rendering index) digunakan untuk menjelaskan efek warna sumber cahaya terhadap tampilan warna. Cahaya alami memiliki CRI 100. CRI lampu LED Philips selalu lebih dari 80, ini memastikan warna ditampilkan seperti aslinya dan alami.

LED sederhana untuk penggunaan sehari-hari



LED Philips sehari-hari adalah lampu yang sempurna untuk kebutuhan dasar lampu Anda. Lampu ini memberikan cahaya yang indah dan performa LED andal dengan harga terjangkau.

Menyala seketika

Spesifikasi

Karakteristik lampu

- Dapat diredupkan: Tidak
- Penggunaan: Dalam ruangan
- Bentuk lampu: Lainnya
- Soket: E27
- Jenis kaca: frosted
- Lapisan bohlam: Suram
- Material Bohlam: Plastik

Dimensi lampu

- Tinggi: 8 cm
- Lebar: 20 cm

Desain dan lapisan

- Bahan: Plastik

Daya tahan

- Nominal masa pakai: 15.000 jam
- Jumlah siklus sakelar: 50.000

Karakteristik cahaya

- Sudut berkas cahaya: 120 °
- Indeks renderasi warna (CRI): 80
- Suhu warna: 6500 K
- Flux cahaya nominal: 2715 lm
- Waktu pemanasan hingga 60% cahaya: cahaya penuh seketika

Lain-lain

- EyeComfort: Y

Karakteristik lain

- Efikasi: 113 lm/W

Informasi kemasan

- EAN: 8718699619060
- EOC: 871869961906000
- Nama produk: UFO LEDBulb 24W E27 6500K 230V 1CT/6

Konsumsi daya

- Faktor daya: 0.5
- Voltase: 220–240 V
- Watt: 24 W
- Watt yang setara: 150 W

Dimensi dan berat produk

- Panjang: 8 cm

Spesifikasi teknis

- Frekuensi: 50–60 Hz

Dimensi dan berat kemasan

- EAN/UPC - produk: 8718699619060
- Berat bersih: 0,22 kg
- Berat kotor: 0,31 kg
- Tinggi: 21,2 cm
- Panjang: 8,6 cm
- Lebar: 21,2 cm
- Nomor material (12NC): 929001971907



Tanggal dikeluarkan:
2024-02-03
Versi: 0.302

© 2024 Signify Holding. Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.