

PHILIPS

Ampul

LED

13 W - 100 (100 W GLS, 24 W CFL) W

E27

Sıcak Beyaz



8718699622268



Eşî benzeri olmayan bir ampul

Günlük iç mekan etkinlikleri için genel aydınlatma çözümü sağlayan son teknoloji LED ampul. Aydınlatmanızın kalitesinden ödün vermeden enerji maliyetlerinden anında tasarruf edecek ve ampul deęiştirme sıklığını azaltacaksınız.

Yüksek kaliteli ışık

- Titreme görülmez

Özellikler

Titreme görülmez

Hızla ve ardi ardına titreyen ışık gözünüzü yorabilir, baş ağrısına, hatta ışığa duyarlı epilepsi hastalarının nöbet geçirmesine neden olabilir. Bu hoş

olmayan durum yaşantınızın bir parçası haline gelmemelidir. LED'ler sürücü akımına çabuk yanıt verdiklerinden dolayı titreme yapabilir. Ancak Philips LED'ler, sürücü akımındaki

dalganmaları en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır ve titremeye neden olan faktörler ortadan kaldırılmıştır. En ufak bir titreme bile görmezsiniz.

Teknik Özellikler

Özellikler

- Kısılabilir: Hayır
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan ampul
- Soket: E27
- Teknoloji: LED
- Cam türü: Buzlu

Ampul boyutları

- Yükseklik: 12 cm
- Ağırlık: 0,049 kg
- Genişlik: 6 cm

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- lumen bakım faktörü: 70%
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 50.000

Işık özellikleri

- Işın açısı: 150 °
- Renk tutarlılığı: 6SDCM
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Işık Renk Kategorisi: Sıcak Beyaz
- Nominal ışık akısı: 1521 lm
- Başlama süresi: 0.5 s
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık
- Renk Kodu: 827 | CCT of 2700K

Çeşitli

- GözRahatlığı: Evet

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 105 mA
- Verim: 117 lm/W

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8718699622268
- EOC: 871869962226800
- Ürün başlığı: LEDBulb 13-100W E27 2700K 1PF/12 TR

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.51
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 13 W
- Watt eşdeğeri: 100 W
- Energy Efficiency Class: E

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 12 cm

Nominal değerler

- Nominal ışın açısı: 150 °
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Nominal ışık akısı: 1521 lm
- Nominal güç: 13 W

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı [LEDBulb 14-100W E27 2700K 1PF/12 TR]

- EAN/UPC - ürün: 8718699622268
- Net ağırlık: 0,065 kg
- Brüt ağırlık: 0,083 kg
- Yükseklik: 11,800 cm
- Uzunluk: 6,700 cm
- Genişlik: 6,700 cm
- Malzeme numarası (12NC): 929001252967

**Ambalaj boyutları ve ağırlığı [LEDBulb
13-100W E27 2700K 1PF/12 TR]**

- EAN/UPC - ürün: 8718699622268
- Net ağırlık: 0,050 kg
- Brüt ağırlık: 0,065 kg
- Yükseklik: 11,800 cm
- Uzunluk: 6,200 cm
- Genişlik: 6,200 cm
- Malzeme numarası (12NC):
929002306867



Yayın tarihi: 2021-09-23
Sürüm: 0.212

© 2021 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com