

PHILIPS

Startpaket GU10

Hue White and Color
Ambiance

Vitt och färgat ljus

Hue Bridge ingår

Styr med app eller röst*



8718699630218



Enkel smart belysning

Skaffa stämningsljus till alla rum med startpaketet Philips Hue White och Color Ambiance GU10. Anslut till medföljande Hue Bridge för att utnyttja alla funktioner. Styr via appen eller med rösten.

Oändliga möjligheter

- Kom i stämning med varmvit och kallvit smart belysning
- Lek med smart färgbelysning
- Fjärrstyr smart belysning när du inte är hemma
- Synkronisera dina medier med smart belysning
- Mittpunkten för smart ljusstyrning i hemmet: Hue-bryggan

Funktioner

Kom i stämning



Använd 50 000 nyanser av varmt till kallt vitt ljus för att komma i stämning för att arbeta, leka eller koppla av – oavsett tid på dagen. Få en bra start på dagen med kallt, energigivande vitt ljus eller gör dig färdig för natten med gyllene toner.

Lek med smart färgbelysning



Med Philips Hue finns inga gränser: Med över 16 miljoner färger kan du förvandla hemmet till en perfekt festlokal, ge godnattsagan liv och mycket annat. Använd förinställda färgljuslägen för att väcka känslan av sommar till liv när som helst eller använd ett eget foto för att återuppleva ett speciellt minne.

Fjärrstyr belysningen när du inte är hemma



Philips Hue-appen ger dig total kontroll över belysningen var du än befinner dig. Fjärrstyr belysningen med appen så ditt hem alltid är upplyst enligt ditt önskemål.

Synkronisera dina medier med belysningen



Med Hue Sync-appen och Hue-bryggan kan du förhöja din underhållning som aldrig förr. Omge dig med Philips Hue-belysning och sätt på en film, lite musik eller ett spel – och njut sedan av hur din belysning återspeglar färgerna och rytmen.

Hue-bryggan



Hue-bryggan är väsentlig för ett personligt Philips Hue-belysningssystem. Den är hjärnan bakom verksamheten som kommunicerar med både smarta ljuskällor och Hue-appen och får systemet att fungera ihop. Den möjliggör också smart styrning i hemmet, med funktioner som schemaläggning och timer.

Specifikationer

Storlek

- Mått (B × H × D): 50x71x50

Miljö

- Driftsfuktighet: 5 % <H<95 % (icke-kondenserande)
- Driftstemperatur: -20 °C till +45 °C

Garanti

- 2 år: Ja

Strömförbrukning

- Energieffektivitetsetikett (EEL): A+

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Vikt: 102
- Lamptechnologi: LED

Bridge

- Frekvensband: 2400–2483, 5 MHz
- Max. antal tillbehör: 12
- Max. antal lampor: 50
- Nätadapter: 100–240 V AC/50–60 Hz
- Strömförbrukning: 250mA max

Lampan

- Färgtemperatur: 2000K–6500K +16 million colors
- Energieffektivitetsklass: A
- Sockel: GU10
- Formfaktor: GU10
- Ingångsspänning: 220V–240V
- Livslängd: 25 000 h
- Ljusflöde: 16 miljoner färger
- Ljusflöde: 250 lm vid 4 000 K
- Max. effekt vid användning: 6,5 W
- Max. vilolägeseffekt: 0.5 W
- Antal tändningar/släckningar: 50 000
- Effektfaktor: >0.5
- Specifierad livslängd: 25 000 h
- Uppgraderbar programvara: Ja
- Starta: Omedelbart 100 % ljusflöde
- Wattal: 6,5 W
- Wattmotsvarighet: 25 W
- Kommunikationsprotokoll: Zigbee
- Djupt dimbar: Ja
- Uppgraderbar programvara: När den är ansluten till Hue Bridge

Förpackningens innehåll

- Hue Bridge: 1
- Ethernet-nätverkskabel: 1
- Hue-lampor: 3
- Nätadapter: 1

Kompatibilitet

- HomeKit-kompatibel: Yes
- IOS: 7 or later
- Philips Hue-app: Android 7.0 och senare
- Röstassistenter: Amazon Alexa



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.225

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com