PHILIPS

Spuldze

LED

7 W–50 W

E27

Balts



8718699630522



Spilgta LED gaisma

Philips LED gaismas spuldzes nodrošina augstas kvalitātes apgaismojumu, ļoti ilgu kalpošanas laiku un tūlītēju ievērojamu enerģijas ietaupījumu.

Augstas kvalitātes apgaismojums

- Informācija par gaismu

Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomaiņai

- Standarta kvēlspuldzēm līdzīga forma un izmērs

Izceltie produkti

Informācija par gaismu



Krāsas temperatūra: gaismai var būt dažāda krāsas temperatūra, ko norāda kelvinos (K). Spuldzes ar zemāku kelvinu vērtību rada siltu, mierīgāku gaismu, bet spuldzes ar augstāku kelvinu vērtību rada vēsu, enerģiskāku apgaismojumu. CRI: krāsu renderēšanas indekss (CRI) tiek izmantots, lai aprakstītu gaismas avota ietekmi uz krāsu. Dabiskai saules gaismai CRI ir 100. Philips LED spuldžu CRI vienmēr pārsniedz 80, tāpēc krāsas tiek parādītas īstas un dabiskas.

Aizvieto standarta kvēlspuldzi

Šī enerģiju taupošā LED spuldze ar pievilcīgu dizainu un ierastu formu ir ideāls ilgtspējīgs aizvietotājs standarta kvēlspuldzēm.

Specifikācijas

Raksturlielumi

- Darbojas ar reostatu: Nē
- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: A55
- Ligzda: E27
- Tehnoloģija: LED
- Stikla veids: Matēta

Spuldzes izmēri

- Augstums: 10,4 cm
- Svars: 0,045 kg
- Platums: 5,8 cm

Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 10 gads(-i)
- Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 70%
- Nominālais kalpošanas laiks: 10 000 stundas
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000

Apgaismojuma raksturlielumi

- Gaismas krišanas leņķis: 130 °
- Krāsu saskaņa: 6SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 3000 K
- Gaismas krāsas kategorija: Balts
- Nominālā gaismas plūsma: 680 lm
- Ieslēgšanās laiks: <0.5 s
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums

Dažādi

- Acu komforts: Nē

Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 60 mA
- Efektivitāte: 97 lm/W

Iepakojuma informācija

- EAN: 8718699630522
- EOC: 871869963052200
- Produkta nosaukums: LED 50W A55 WH FR ND 3PF/4-DISC

Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: >0.5
- Spriegums: 220-240 V
- Jauda: 7 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 50 W

Nominālās vērtības

- Aprēķinātais krišanas leņķis: 130 °
- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 10 000 stundas
- Aprēķinātā gaismas plūsma: 680 lm
- Saistītā maksimālā intensitāte: 115 cd
- Nominālā jauda: 7 W

8718699630522



Izlaides datums:
2023-11-09
Versija: 0.255

© 2023 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com