

# PHILIPS

Pære

LED

7 W - 50 W (50 W GLS, 12 W CFL) W

E27

White



8718699630546



## Klar LED belysning

LED lyspærer fra Philips giver høj kvalitets lys, exceptionelt lang levetid og giver straks betydelige energibesparelser.

### Lys af høj kvalitet

- Få mere at vide om lys

### Vælg en enkel erstatning for dine gamle pærer

- Samme form og størrelse som en almindelig glødepære

# Vigtigste nyheder

## Få mere at vide om lys



Farvetemperatur: Lys kan have forskellige farvetemperaturer, der angives i enheder kaldet kelvin (K). Pærer med en lav Kelvin-værdi skaber et varmt, mere roligt lys, mens pærer med en højere Kelvin-værdi skaber et køligt, mere energigivende lys. CRI: Farvegengivelsesindeks (CRI) bruges til at beskrive effekten af en lyskilde i form af farveudseende. Naturligt sollys

har en CRI på 100. CRI for Philips LED lyspærer er altid højere end 80, hvilket sikrer, at farverne vises som ægte og naturlige.

## Erstatter en almindelig glødepære

Denne energibesparende LED pære har et smukt design og velkendt form og er den perfekte bæredygtige erstatning for traditionelle glødepærer.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Dæmpbar: Nej
- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Lyskildens form: Ikke retningsbestemt pære
- Fatning: E27
- Glastype: Mattered
- Pære finish: Mattered
- Lyskildemateriale: Plast

## Mål for pære

- Højde: 10,8 cm
- Bredde: 6 cm

## Design og finish

- Materiale: Plastik

## Holdbarhed

- Normeret levetid: 10.000 t
- Antal tændingscyklusser: 50.000

## Lysegenskaber

- Farvegengivelsesindeks (CRI): 80
- Farvetemperatur: 3000 K
- Nominel lysstrøm: 680 lm
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys
- Farvekode: 830 | CCT of 3000K

## Diverse

- EyeComfort: Nej

## Andre egenskaber

- Effektivitet: 97 lm/W

## Emballageoplysninger

- EAN: 8718699630546
- EOC: 871869963054600
- Produktets titel: LED 50W A60 WH FR ND 1PF/12-DISC

## Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.5
- Spænding: 220-240 V
- Wattforbrug: 7 W
- Svarende til wattforbrug: 50 W
- Energimærke (EEL): F

## Produktmål og -vægt

- Længde: 10,8 cm

## Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 397602

## Pæren

- Farvekonsistens: 6

## Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8718699630546
- Nettovægt: 0,06 kg
- Bruttovægt: 0,08 kg
- Højde: 13,7 cm
- Længde: 6,1 cm
- Bredde: 6,1 cm
- Materialenummer (12NC): 929002298993



Udgivelsesdato:  
2024-02-01  
Version: 0.449

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)