

PHILIPS

Žarulja

LED

11 W – 80 W (80 W GLS, 20 W CFL)

E27

Hladna dnevna svjetlost



8718699630645



Jarka LED rasvjeta

LED žarulje tvrtke Philips pružaju svjetlost visoke kvalitete izuzetno dugog vijeka trajanja i trenutno osiguravaju znatnu uštedu energije.

Vrlo kvalitetno svjetlo

- Saznajte više o svjetlu

Odaberite jednostavnu zamjenu za stare žarulje

- Oblik i veličina slični su onima standardne žarulje

Istaknute znač.

Saznajte više o svjetlu



Temperatura boje: svjetlost može imati različite temperature boje, što se

označava jedinicama koje se zovu Kelvin (K). Žarulje niske vrijednosti u jedinicama Kelvin stvaraju toplo, opuštajuće svjetlo, dok one visoke vrijednosti u jedinicama Kelvin pružaju hladno svjetlo koje više potiče na aktivnost. CRI: indeks uzvrat boje (CRI) upotrebljava se za opis učinka koji svjetlosni izvor ima na izgled boje. Prirodna sunčeva svjetlost ima CRI vrijednost od 100. CRI vrijednost LED

žarulja tvrtke Philips uvijek je viša od 80, što osigurava vjerne i prirodne boje.

Zamjenjuje standardnu žarulju

Zahvaljujući predivnom dizajnu i prepoznatljivom obliku, ova štedna LED žarulja savršena je održiva zamjena za tradicionalne, iluminacijske žarulje.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Namjena: Unutarnji prostor
- Oblik svjetiljke: Žarulja širokog snopa
- Utičnica: E27
- Tehnologija: LED
- Vrste stakla: Matirana

Dimenzije žarulje

- Visina: 10,8 cm
- Masa: 0,036 kg
- Širina: 6 cm

Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 10 a
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Nominalni vijek trajanja: 10.000 sat(i)
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 50.000

Značajke svjetla

- Kut svjetlosnog snopa: 150 stupnjevi
- Postojanost boja: 6SDCM
- Indeks uzvrat boje (CRI): 80
- Temperatura boje: 6500 K
- Kategorije boje svjetlosti: Hladna dnevna svjetlost
- Nominalni svjetlosni tok: 1250 lm
- Vrijeme zagrijavanja: <0.5 s
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: Trenutna puna svjetlost

Razno

- Ugodno za oči: Ne

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 95 mA
- Učinkovitost: 113 lm/W

Podaci o ambalaži

- EAN: 8718699630645
- EOC: 871869963064500
- Naziv proizvoda: LED 80W A60 CDL FR ND 1PF/12-DISC

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.5
- Napon: 220-240 V
- Snaga: 11 W
- Ekvivalentna snaga: 80 W

Nazivne vrijednosti

- Nazivni kut svjetlosnog snopa: 150 stupnjevi
- Nazivni vijek trajanja: 10.000 sat(i)
- Nazivni svjetlosni tok: 1250 lm
- Nazivni vršni intenzitet: 248 cd
- Nazivna snaga: 11 W

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod:
8718699630645
- Neto težina: 0,060 kg
- Bruto težina: 0,075 kg
- Visina: 10,700 cm
- Dužina: 6,100 cm
- Širina: 6,100 cm
- Broj materijala: (12 NC):
929002299893



Datum izdavanja:
2020-08-03
Verzija: 0.233

© 2020 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrtka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com