

# PHILIPS

## Лампа

### СВІТЛОДІОДНА

7 Вт – 50 Вт (50 Вт розжар., 9  
Вт КЛЛ)

E27

Білий

8718699639655



## Спробуйте тепле біле світлодіодне світло

Найсучасніша світлодіодна лампа — універсальне рішення освітлення для повсякденних справ всередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи, причому без погіршення якості освітлення.

#### Високоякісний освітлювальний прилад

- Дізнайтесь про світло

#### Більш, ніж просто освітлення

- Миттєве ввімкнення

#### Створені, щоб бути побаченими, виглядають неперевершено навіть вимкненими

- Виглядає гарно навіть вимкненою

# Найважливіше

## Дізнайтесь про світло



Кольорова температура : світло може мати різні кольорові температури, що вимірюються у градусах Кельвіна (K). Лампи із низькими показниками

кельвінів видають тепле, спокійніше світло, в той час як лампи з більшим числом кельвінів світять прохолодніше та підбадьорюють. CRI: індекс передачі кольору (CRI) описує вплив джерела світла на суб'єктивне сприйняття кольорів. У природного сонячного світла CRI дорівнює 100. Індекс CRI світлодіодних ламп Philips LED завжди вище від 80, що забезпечує правдивість та природність кольорів.

## Миттєве ввімкнення Виглядає гарно навіть вимкненою



«Ця гарна лампа із помітною "ниткою розжарювання" додає стильності та відтінок ностальгії будь-якій кімнаті. Виглядає гарно навіть вимкненою».

# Характеристики

## Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Тип скла: Матовий

## Розміри лампи

- Висота: 10,8 см
- Вага: 0,029 kg
- Ширина: 6 см

## Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 6 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 6 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 50 000

## Характеристики світла

- Кут розсіювання світла: 130 °
- Стабільність кольору: 7SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 70
- Колірна температура: 3000 K
- Категорія кольору світла: Білий
- Номінальний світловий потік: 480 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості

## Інші характеристики

- Струм у лампі: 50 mA
- Ефективність: 68 lm/W

## Інформація про упаковку

- EAN: 8718699639655
- EOC: 871869963965500
- Назва продукту: LED Bulb 7W E27 3000K HV 1PF/20 GMGC

## Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: >0.5
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 7 W
- Еквівалент потужності (Вт): 50(50W GLS, 9W CFL) W

#### Розміри та вага продукту

- Довжина: 10,8 см

#### Номінальні значення

- Номінальний кут освітлення: 130 °
- Номінальний термін експлуатації: 6 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 480 lm
- Номінальна потужність: 7 W

#### Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

#### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8718699639655
- Вага нетто: 0,060 kg
- Вага брутто: 0,074 kg
- Висота: 13,600 cm
- Довжина: 6,100 cm
- Ширина: 6,100 cm
- Артикул (12NC): 929001955107



Дата виходу: 2021-09-23  
Версія: 0.214

© 2021 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)