

# PHILIPS

## Грушевидная

Светодиод

10–65 Вт (лампы общего назначения: 65 Вт, компактные люминесцентные лампы: 12 Вт)

E27

Hue White

8718699639693



## Насладитесь теплым белым светом светодиодной лампы

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

### Свет высочайшего качества

- Узнайте об освещении больше

### Нечто большее, чем просто освещение

- Мгновенное включение

### Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

# Особенности

## Узнайте об освещении больше



Цветовая температура: свет может иметь различную цветовую температуру, которая выражается в кельвинах (К). Лампы с низким значением градусов Кельвина излучают

теплое, спокойное свечение, тогда как лампы с более высоким значением отличаются более холодным и бодрящим светом. CRI: индекс цветопередачи (CRI) характеризует влияние источника света на восприятие цветов. Индекс CRI естественного солнечного света равен 100. Индекс CRI светодиодных ламп Philips близок к солнечному (больше 80), поэтому они передают правильные, естественные цвета.

## Мгновенное включение Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии



«Эти красивые лампы с видимой нитью накаливания привнесут в любое помещение оттенок стиля и ностальгии. Они созданы для созерцания и всегда радуют глаз».

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Технология: Светодиодный
- Тип стекла: Матовый

## Размеры лампы

- Высота: 10,8 см
- Вес: 0,029 kg
- Ширина: 6 см

## Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 6 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 6 000 часов
- количество циклов включения: 50 000

## Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 130 °
- Цветность: 7SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 70
- Цветовая температура: 3000 К
- Категория оттенка света: Белый
- Номинальная светоотдача: 710 лм
- Время запуска: <0.5 s
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение

## Другие характеристики

- Сила тока лампы: 65 mA
- Эффективность: 71 лм/В

## Информация об упаковке

- EAN: 8718699639693
- EOC: 871869963969300
- Название изделия: LED Bulb 10W E27 3000K HV 1PF/20 GMGC

## Энергопотребление

- Коэффициент мощности: >0.5
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 10 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 65(65W GLS, 12W CFL) В

**Размеры и вес изделия**

- Длина: 10,8 см

**Расчетные значения**

- Расчетная ширина светового пучка: 130 °
- Расчетный срок службы: 6 000 часов
- расчетная световая отдача: 710 лм
- расчетная мощность: 10 В

**Технические характеристики**

- Частота: 50-60 Hz

**характеристики лампы**

- EAN/UPC — продукт: 8718699639693
- Расчетная ширина светового пучка: 130 °
- Высота: 10,8 см
- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 6 года
- Ширина светового пучка: 130 °
- Сила тока лампы: 65 mA
- Масса нетто: 0,060 kg
- Расчетный срок службы: 6 000 часов
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Вес: 0,029 kg
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Цветность: 7SDCM
- Масса брутто: 0,074 kg
- EAN: 8718699639693
- расчетная световая отдача: 710 лм
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Ширина: 6 см
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 70
- Высота: 13,600 см
- EOC: 871869963969300
- Розетка: E27
- количество циклов включения: 50 000
- Цветовая температура: 3000 K
- Длина: 6,100 см
- Название изделия: LED Bulb 10W E27 3000K HV 1PF/20 GMGC
- Коэффициент мощности: >0.5
- расчетная мощность: 10 В
- Технология: Светодиодный
- Категория оттенка света: Белый
- Ширина: 6,100 см
- напряжение: 220-240 Вт
- Тип стекла: Матовый
- Номинальная светоотдача: 710 лм
- Номер материала (12NC): 929001955307
- Мощность в ваттах: 10 В
- Длина: 10,8 см
- Время запуска: <0.5 s
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 65(65W GLS, 12W CFL) В
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Частота: 50-60 Hz



Дата выпуска: 2022-06-14  
Версия: 0.226

© 2022 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)